

Szyna gwintowana TCB z otworem mocującym



FUNKCJE

End slots can be used to fix busbar to a support or connect the main input conductor

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges

Materiał: Miedź



SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Grubość (T)	Długość (L)	Rozmiar gwintu (TS)	Moment obrotowy (TQ)
TCB30X5-2M	549020	30 mm	5 mm	1985mm	M6	6 N·m
TCB15X5-1M	550210	15 mm	5 mm	990mm	M6	6 N·m
TCB32X5-1M	550230	32 mm	5 mm	990mm	M6	6 N·m
TCBS15X5-2M	549000	15 mm	5 mm	1985mm	M6	6 N·m
TCB20X5-2M	549010	20 mm	5 mm	1985mm	M6	6 N·m
TCB20X5-1M	550220	20 mm	5 mm	990mm	M6	6 N·m

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	B.	C.	Masa urządzenia
TCB30X5-2M	549020	25 mm	16 mm	12 mm	2.5 kg
TCB15X5-1M	550210	25 mm	12 mm	8 mm	0.65 kg
TCB32X5-1M	550230	25 mm	16 mm	12 mm	1.35 kg

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	B.	C.	Masa urządzenia
TCBS15X5-2M	549000	17.5 mm	12 mm	8 mm	1.19 kg
TCB20X5-2M	549010	25 mm	14 mm	10 mm	1.67 kg
TCB20X5-1M	550220	25 mm	14 mm	10 mm	0.85 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 — obsługa klienta
Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE