

Stół montażowy, JEŚĆ



Ergonomiczny stół montażowy nVent HOFFMAN z regulacją wysokości i odchylaniem pod wieloma kątami ułatwia pracownikom montażu paneli elektrycznych i prowadzenie przewodów oraz zwiększa komfort pracy.

Ergonomiczna konstrukcja ogranicza zbędne ruchy ciała, minimalizuje wysiłek i konieczność podnoszenia, a także ułatwia dostęp do podzespołów. Niezależnie od tego, czy stoją, czy siedzą, pracownicy mogą ergonomicznie pracować z szafami sterowniczymi w pozycji, która najbardziej im odpowiada. Ramy odchylają się do 90 stopni, dzięki czemu pracownicy mogą łatwo zamontować wszystkie komponenty na płycie montażowej, a następnie wsunąć ją do obudowy z boku.

FUNKCJE

Zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracowników.

Poprawia organizację i wydajność.

Sterowanie elektryczne, odchylanie pod wieloma kątami (0–90°), regulacja wysokości.

Nośność: 350 kg.

Dzięki przedłużeniu ramy montażowej można uzyskać maksymalną szerokość roboczą wynoszącą 2230 mm.

Delivery: Assembly table base frame

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Skok	Szerokość	Głębokość	Kąt	Obciążalność
EAT300	777mm	500mm	1200mm	1530mm	0 – 90°	350kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.