

Zestaw do regulacji głębokości obudowy montowane na ścianie, AMG



Wsporniki umożliwiają montaż płyty montażowej, profili 19" lub drzwi wewnętrznych na wymaganej głębokości.

FUNKCJE

Opis: Umożliwia regulację głębokości różnych elementów: płyty montażowej, profili 19" i drzwi wewnętrznych. W obudowach z stali nierdzewnej wymagana jest obróbka.

Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.

Regulacja głębokości: Odległość do drzwi D-35 do 65 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 2 pary z akcesoriami montażowymi.

Grubość: 2mm
Wykończenie: Cynkowane
Materiał: Stal miękka

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy
AMG155	97mm	65mm	155mm	Stal miękka
AMG260	97mm	65mm	260mm	Stal miękka
AMG300	97mm	65mm	300mm	Stal miękka
AMG210	97mm	65mm	210mm	Stal miękka
AMG400	97mm	65mm	400mm	Stal miękka

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.