

Profile poziome drzwi, DHP



Profile montażowe do mocowania akcesoriów do ramy drzwi, zapewniają łatwe oraz pewne mocowanie kabli, przewodów itd.

FUNKCJE

Opis: Profile poziome z otworami w odstępach co 25 mm, o średnicy 4.5 mm i 6.5 mm do mocowania i instalacji urządzeń.

Materiał: Stal galwanizowana 1.5 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 5 szt. z akcesoriami montażowymi.

Wymagania montażowe: Pasują bezpośrednio do profili do montażu drzwi MMDP. Można je także zamontować pionowo na dwóch profilach poziomych. W przypadku drzwi z systemem zasuwy, profile należy ciąć w oznaczonych miejscach.

Grubość: 1.5mm
Wykończenie: Cynkowane
Materiał: Stal miękka

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rodzina produktów	Liczba opakowań	Materiał obudowy
DHP050	25mm	448mm	12mm	Montaż ścienny	5	Stal miękka
DHP080	25mm	748mm	12mm	Montaż ścienny	5	Stal miękka
DHP040	25mm	348mm	12mm	Montaż ścienny	5	Stal miękka
DHP060	25mm	548mm	12mm	Montaż ścienny	5	Stal miękka
DHP030	25mm	248mm	12mm	Montaż ścienny	5	Stal miękka

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.