

Obudowa drzwi podwójnych ze stali nierdzewnej, ADR



Dwudrzwiowe obudowy serii ADR z stali nierdzewnej do mocowania na ścianie, to idealne rozwiązanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie pojedyncze drzwi obudowy zajmowałyby zbyt wiele miejsca po otwarciu. Podział drzwi na dwie części zwiększa także ich nośność. Stopień ochrony IP 55 zapewnia bezpieczeństwo komponentów znajdujących się wewnątrz obudowy, która idealnie sprawdzi się w takich branżach jak przemysł spożywczy oraz farmaceutyczny. Można ją jednak zastosować praktycznie w każdym innym miejscu, w którym odpowiedni stopień ochrony jest istotny.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKCJE

Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304L / AISI 316L. Korpus: 1.5 mm. Drzwi: 2 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 2.5 mm.

Korpus: Gięty i spawany. W celu ułatwienia instalacji każdy tylny narożnik obudowy jest oznaczony laserowo, aby precyzyjnie wskazać miejsce wiercenia otworów i mocowania wsporników do montażu ściennego AWS.

Drzwiczki: Formowane z jednego elementu. Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Ukryte zawiasy ze stali nierdzewnej AISI 304 ze sworzniami niegubnymi. Szczelność zapewnia wtryskiwana uszczelka poliuretanowa lub wtryskiwana uszczelka silikonowa. Wewnętrzne, spawane kołki M6 do montowania opcjonalnych profili drzwiowych MMDP.

Zamek: Niestandardowy, 3 mm dwupiórowy zamek firmy nVent HOFFMAN wykonany został z stopu Zamak, obrót kluczyka o 90 stopni, wyposażony w mechanizm redukcji drgań. Zamek z zasuwnicą trzypunktową. Zamek z stali nierdzewnej oraz inne wersje dostępne są jako akcesoria.

Płyta montażowa: Płyta montażowa z oznaczeniami rozmieszczonymi pionowo w odstępach 10 mm, co ułatwiają rozmieszczanie urządzeń w poziomie. Otwory znajdujące się w górnej i w dolnej części ułatwiają montaż przewodów. Mocowanie do tylnej ściany obudowy za pośrednictwem kołków spawanych M8. Wszystkie krawędzie boczne o długości 800 mm i dłuższe są wzmocnione poprzez zawinięcie. Dzięki zastosowaniu akcesorium AMG położenie płyty montażowej można regulować na dowolną głębokość.

Dojście kabli: Nie posiada fabrycznych otworów dławikowych, w celu zapewnienia maksymalnej szczelności i czystości.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Zabezpieczenie: Zgodność z normami IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Dostawa: Obudowa z drzwiami, płytą montażową, metalowym kluczem i akcesoriami montażowymi.

Informacje dodatkowe: W przypadku montażu na zewnątrz zaleca się zastosowanie daszku przeciwdeszczowego do ochrony przed wodą, a w miejscach wystawionych na nagłe zmiany temperatur należy uwzględnić kondensację pary wodnej. Dodatkowe informacje można znaleźć w części katalogu poświęconej systemom zarządzania temperaturą firmy nVent HOFFMAN.


Grubość korpusu: 1.5mm
Grubość drzwi: 2mm
Wykończenie: Powierzchnia szczotkowana

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Typ uszczelki	Materiał	Maks. głębokość montażu
ADR1001230	1000mm	1200mm	300mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	282mm
ADR1201240-316	1200mm	1200mm	400mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	382mm
ADR1001030-316	1000mm	1000mm	300mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	282mm
ADR1001230-316	1000mm	1200mm	300mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	282mm
ADR1001030	1000mm	1000mm	300mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	282mm
ADR1201240	1200mm	1200mm	400mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	382mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

* Zamek z 3-punktami ryglowania.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE