

Pulpity rysunkowe, DDK



To biurko do rysowania zapewnia stabilną powierzchnię i może być używane jako tymczasowe biurko robocze, na dokumenty, komputer lub urządzenia pomiarowe. Biurko składa się równo z ramą i można regulować kąt.

FUNKCJE

Opis: Montowane bezpośrednio do ramy drzwi zapewnia litą powierzchnię na dokumenty, komputer lub urządzenia pomiarowe. Biurko można łatwo złożyć i zablokować w ramach obszaru ramy drzwi. Automatyczny bezpieczny system pozycjonowania blokuje biurko pod kątem 55°, 70° i 90°. DDK800 można też montować w drzwiach o szerokości 1000 mm przy użyciu akcesorium DCP1002.

Materiał: Stal miękka 1,35 mm.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka z akcesoriami montażowymi.

Grubość:	1.35mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rodzina produktów	Materiał obudowy
DDK800R5	342mm	687mm	365mm	Wolnostojący	Stal miękka
DDK600R5	342mm	487mm	365mm	Wolnostojący	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.