


EL LED Obudowa światła

Oświetlenie LED zaprojektowane specjalnie do obudów firmy nVent HOFFMAN. Szybki montaż bez użycia narzędzi. Proste okablowanie przelotowe oparte na systemie "plug and play". Model 24V (DC).



FUNKCJE

Opis: Oświetlenie LED do obudów, zaprojektowane specjalnie do obudów nVent HOFFMAN. Szybki i beznarzędziowy montaż dzięki systemowi haczyków zaprojektowanemu tak, aby pasował do 25 mm otworów w obudowach nVent HOFFMAN. Może być montowane poziomo lub pionowo.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

Temperatura barwowa:	4000K
Temperatura robocza:	-20 to 55°C
Kolor:	Czarny
Typ lampy:	Dioda LED
Kolor światła:	Neutralna biel
Materiał:	plastik
Wykończenie:	Gładki

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Typ gniazda	Natężenie światła	Zasilanie
EL1200M	76mm	315mm	48mm	NIE DOTYCZY	1200lm	12W
EL1200MS-BF	76mm	364mm	48mm	Typ E	1200lm	12W
EL1200MS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Typ F	1200lm	12W
EL1200DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Typ F	1200lm	12W
EL1200MS-CH	76mm	364mm	48mm	Typ J	1200lm	12W
EL900DS-BF	76mm	364mm	48mm	Typ E	900lm	9W
EL900DS-CH	76mm	364mm	48mm	Typ J	900lm	9W
EL1200M24V	76mm	315mm	48mm	NIE DOTYCZY	1200lm	12W
EL1200MS-GB	76mm	364mm	48mm	Typ G	1200lm	12W
EL1200DS-BF	76mm	364mm	48mm	Typ E	1200lm	12W
EL900DS-US	76mm	364mm	48mm	Typ B	900lm	9W

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Typ gniazda	Natężenie światła	Zasilanie
EL1200MS-US	76mm	364mm	48mm	Typ B	1200lm	12W
EL1200DS-GB	76mm	364mm	48mm	Typ G	1200lm	12W
EL1200DS-CH	76mm	364mm	48mm	Typ J	1200lm	12W
EL1200D24V	76mm	315mm	48mm	NIE DOTYCZY	1200lm	12W
EL900DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Typ F	900lm	9W
EL900D	76mm	314mm	48mm	NIE DOTYCZY	900lm	9W
EL1200DS-US	76mm	364mm	48mm	Typ B	1200lm	12W
EL900DS-GB	76mm	364mm	48mm	Typ G	900lm	9W

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE