


Przednie/tylne dolne ramy dla obudów podłogowych, PCU



Ta rama tworzy dodatkowe miejsce na dole i może być oddzielona od obudowy. Ma uniwersalne otwory systemowe na osprzęt montażowy.

FUNKCJE

Opis: Do mocowania i prowadzenia kabli lub mocowania szyny zbiorczej. Otwory systemowe identyczne jak w ramie obudowy umożliwia zamontowanie wszystkich ważnych akcesoriów (np. CLPF, CLPK itp.). Mocowanie do podstawy obudowy za pomocą śrub M12 (w zestawie). Standardowa wysokość 300 mm (200 mm wyłącznie na zamówienie).

Materiał: Rama z blachy stalowej 1,75 mm, panele z blachy stalowej 1,35 mm.

Wykończenie: Strukturalne malowanie proszkowe RAL 7035.

Zabezpieczenie: Zgodna z IP 41 | TYP 1.

Wymagania montażowe: Aby zamknąć boki, należy dodać panele boczne PCUP.

Ilość sztuk w zestawie: 1 element z przednią i z tylną płytą zakrywającą i osprzętem montażowym.

Kolor: Jasnoszary
Wykończenie: Platerowane
Kod koloru: RAL 7035
Materiał: Stal

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy
PCU2066R5	200mm	599mm	600mm	Stal nierdzewna

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy
PCU2108R5	200mm	999mm	800mm	Stal nierdzewna
PCU2106R5	200mm	999mm	600mm	Stal nierdzewna
PCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Stal nierdzewna
PCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Stal nierdzewna
PCU2126R5	200mm	1199mm	600mm	Stal nierdzewna
PCU2068R5	200mm	599mm	800mm	Stal nierdzewna
PCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Stal nierdzewna
PCU2128R5	200mm	1199mm	800mm	Stal nierdzewna
PCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Stal nierdzewna
PCU3046R5	300mm	400mm	600mm	Stal nierdzewna
PCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Stal nierdzewna
PCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Stal nierdzewna
PCU3128R5	300mm	1199mm	800mm	Stal nierdzewna
PCU3068R5	300mm	599mm	800mm	Stal nierdzewna
PCU3106R5	300mm	999mm	600mm	Stal nierdzewna
PCU3126R5	300mm	1199mm	600mm	Stal nierdzewna
PCU3066R5	300mm	599mm	600mm	Stal nierdzewna
PCU3108R5	300mm	999mm	800mm	Stal nierdzewna
PCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Stal nierdzewna

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE