

Drzwi przeszklone, ADCS



Komponenty elektryczne można oglądać przy zamkniętych drzwiach, co chroni je przed dostępem nieupoważnionego personelu do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed wnikaniem obcych ciał stałych i szkodliwymi skutkami wnikania wody.

FUNKCJE

Opis: Zamiennik standardowych drzwi, zapewnia wyraźny podgląd komponentów zainstalowanych wewnątrz obudowy. Zamek można wymienić na wszystkie standardowe zamki firmy nVent HOFFMAN.

Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 o grubości 1.5 mm, 2 mm w przypadku obudów o wysokości lub szerokości 600 mm lub więcej, oraz przezroczyste szkło bezpieczne o grubości 4 mm.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12, 13, IK 07.

Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi.

The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed

The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection

Grubość: 1.5mm
Wykończenie: Powierzchnia szczotkowana
Materiał: Stal nierdzewna 304

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Liczba zatrzasków	Rozmiar okna	Rodzina produktów	Materiał obudowy
ADCS10080	1000mm	800mm	1	859 x 643mm	Montaż ścienny	Stal miękka
ADCS06060	600mm	600mm	2	459 x 443mm	Montaż ścienny	Stal miękka

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Liczba zatrzasków	Rozmiar okna	Rodzina produktów	Materiał obudowy
ADCS04040	400mm	400mm	1	259 x 243mm	Montaż ścienny	Stal miękka
ADCS08060	800mm	600mm	2	659 x 443mm	Montaż ścienny	Stal miękka
ADCS12080	1200mm	800mm	1	1059 x 643mm	Montaż ścienny	Stal miękka
ADCS06040	600mm	400mm	2	459 x 243mm	Montaż ścienny	Stal miękka
ADCS05040	500mm	400mm	1	359 x 243mm	Montaż ścienny	Stal miękka
ADCS04030	400mm	300mm	1	259 x 143mm	Montaż ścienny	Stal miękka
ADCS06080	600mm	800mm	2	459 x 643mm	Montaż ścienny	Stal miękka
ADCS03624	360mm	240mm	1	219 x 83mm	Montaż ścienny	Stal miękka
ADCS14080	1400mm	800mm	1	1259 x 643mm	Montaż ścienny	Stal miękka
ADCS05050	500mm	500mm	1	359 x 343mm	Montaż ścienny	Stal miękka
ADCS08080	800mm	800mm	2	659 x 643mm	Montaż ścienny	Stal miękka
ADCS04060	400mm	600mm	1	259 x 443mm	Montaż ścienny	Stal miękka

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

*zamek z 3 punktami ryglującymi. Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE