

Drzwi przeszklone, DNG



Możliwość podglądu komponentów elektrycznych przy zamkniętych drzwiach, co chroni je przed dostępem nieupoważnionego personelu do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed wnikaniami obcych ciał stałych i szkodliwymi skutkami wnikanía wody.

FUNKCJE

Opis: Drzwi przeszklone z przezroczystą szybą ze szkła bezpiecznego, umożliwiają wgląd do wnętrza obudowy. Wyposażone w 3 mm zamek dwupiórowy oraz ramę. Możliwość zastosowania różnych opcji zamykania. Nadają się do obudów łączonych oraz kompaktowych.

Materiał: Rama: Płyta stalowa 2 mm. Obszar widoczności: przezroczyste szkło bezpieczne 4 mm. / Rama stalowa 2 mm. **Pole widzenia:** przezroczyste szkło bezpieczne 4 mm.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12 | IK 07.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

Wymagania montażowe: Jeśli żadne drzwi nie były wcześniej montowane, należy użyć zestawu zawiasów DNMK01.

Grubość: 2mm
Kolor: Jasnoszary
Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Powłoka proszkowa
Kod koloru: RAL 7035

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar okna	Rodzina produktów
DNG1606R5		1582mm	593mm	17mm	1376 x 415mm	Wolnostojący
DNG1806R5		1782mm	593mm	17mm	1576 x 415mm	Wolnostojący
DNG1208R5	DNG1208R5	1182mm	793mm	17mm	976 x 615mm	Wolnostojący
DNG2006R5		1982mm	593mm	17mm	1776 x 415mm	Wolnostojący

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar okna	Rodzina produktów
DNG1408R5		1382mm	793mm	17mm	1176 x 615mm	Wolnostojący
DNG1206R5	DNG1206R5	1182mm	593mm	17mm	976 x 415mm	Wolnostojący
DNG2206R5		2182mm	593mm	17mm	1976 x 415mm	Wolnostojący
DNG1808R5		1782mm	793mm	17mm	1576 x 615mm	Wolnostojący
DNG1608R5		1582mm	793mm	17mm	1376 x 615mm	Wolnostojący
DNG2010R5		1982mm	992mm	17mm		Wolnostojący
DNG2008R5		1982mm	793mm	17mm	1776 x 615mm	Wolnostojący
DNG1406R5		1382mm	593mm	17mm	1176 x 415mm	Wolnostojący
DNG2208R5		2182mm	793mm	17mm	1976 x 615mm	Wolnostojący
DNG1106R5	DNG1106R5	1082mm	593mm	17mm	876 x 415mm	Wolnostojący

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE