

# Spusty odpowietrzające H2Omit



H2Omit Vent Drains allow accumulated water to drain out the bottom of an enclosure. The UL-approved vent drains also function as an air pressure equalizer, reducing the harmful effects of temperature-induced vacuums that could pull water and moisture into the enclosure.

## NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 4, 4X; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X; File No. E61997

Maintains UL/cUL Type 4, 4X rating when properly installed on a UL/cUL Type 4 or 4X enclosure.

NEMA/EEMAC Type 4, 4X

IEC 60529, IPx6

## FUNKCJE

Jednokierunkowy mechaniczny zawór odcinający po wyrównaniu ciśnienia zapobiega przedostawaniu się wody i zanieczyszczeń do obudowy.

Pomaga zredukować powstawanie korozji, która zmniejsza trwałość podzespołów elektrycznych i elektronicznych wewnątrz obudowy

Uses gravity to remove collected liquids

Installs in a 7/8-inch hole in the bottom of enclosure with provided nut or in a 1/2-inch NPT/NPS threaded conduit hub

Installs in the bottom of mild steel, aluminum, stainless steel or non-metallic enclosures

Maintains the enclosure UL Type rating when properly installed

Stainless Steel Vent Drain

Corrosion-resistant polyester material with a Type 304 stainless steel sleeve

Non-Metallic Drain Vent

Corrosion-resistant polyester material

2.00-inch long x 1.25-inch outside diameter

## SPECYFIKACJE

| Numer katalogowy | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Materiał  | Wykończenie   | Kolor |
|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|
| AVDR4NM          | 67mm     | 32mm      | 32mm      | Poliester | Gładki matowy | Szary |

| Numer katalogowy | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Materiał            | Wykończenie               | Kolor |
|------------------|----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|-------|
| AVDR4SS4         | 67mm     | 35mm      | 35mm      | Stal nierdzewna 304 | Powierzchnia szczotkowana |       |

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.