

Higieniczna konstrukcja Terminal Box, HDTB



Higieniczne skrzynki zaciskowe nVent HOFFMAN z serii HDTB zostały zaprojektowane specjalnie do ochrony urządzeń o znaczeniu krytycznym w środowiskach sanitarnych wymagających bardzo wysokiej czystości w sposób ułatwiający ich czyszczenie. Samoczynnie odprowadzające wodę, gładkie powierzchnie oraz konstrukcja bez luk o wysokim stopniu ochrony sprawiają, że szafa minimalizuje zagrożenia higieniczne i pomaga skrócić czas przestojów, zwiększając tym samym wydajność.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

FUNKCJE

Materiał: Stal nierdzewna średnioziarnista AISI 304L. Obudowa i osłona: 1,5 mm.

Korpus: Gięte i spawane. Cztery kołki M6 × 13 do montażu profilu dolnego/płyty montażowej.

Pokrywa: Gięte i spawane. Boki nachylone pod kątem 3°. W zestawie śruby ze stali AISI 316 HD z niebieską uszczelką silikonową.

Uszczelka: Jednoczęściowa, zdejmowana uszczelka silikonowa z profilowanymi narożnikami pomaga zapewnić prawidłowe uszczelnienie, a także przyspiesza i ułatwia czyszczenie oraz konserwację. Silikon jest zgodny z normą FDA 21 CFR 177.2600. Kolor niebieski (RAL 5010).

Dojście kabli: Brak otworów dławikowych jako standard w celu zminimalizowania zagrożeń higienicznych.

Uziemienie: Kołki uziemiające M8 x 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66/69 | TYPE 4X, 13 | IK08.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400 polerowana do Ra < 0.8 µm.

Dostawa: Obudowa z pokrywą i akcesoriami montażowymi.

Informacje dodatkowe: Informacje dotyczące akcesoriów na zewnątrz szafy znajdują się w sekcji Akcesoria HD.

Materiał:	Stal nierdzewna 304L
Wykończenie:	Powierzchnia szczotkowana
Grubość:	1.5mm

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość
HDTB151508	150mm	150mm	80mm
HDTB151512	150mm	150mm	120mm
HDTB202012	200mm	199mm	120mm
HDTB203012	200mm	299mm	120mm
HDTB204012	200mm	400mm	120mm
HDTB304012	300mm	400mm	120mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.