

Drzwi wewnętrzne, ADI



Powierzchnia montażowa wewnątrz obudowy dla wyświetlaczy i wskaźników, przy jednoczesnej ochronie innych komponenty mieszczących się wewnątrz obudowy. Brak dostępu dla osób nieupoważnionych.

FUNKCJE

Opis: Do urządzeń sterowniczych, urządzeń pomiarowych oraz lampek kontrolnych itd. Możliwość zamontowania nawiasów po prawej lub lewej stronie w celu lewostronnego lub prawostronnego otwierania drzwi. 3 mm dwupiórowa wkładka; drzwi o wysokości 700 mm lub wyższa, wyposażone w 2 zamki. Głębokość użytkowa pomiędzy drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi wynosi 35 mm. Regulacja głębokości z elementem AMG. Zagospodarowana powierzchnia: Wys. - 55, Szer. -108. 19" wersja dostępna na zamówienie. W przypadku obudów z stali nierdzewnej wymagana jest obróbka.

Materiał: Drzwi 1,5 mm z stali miękkiej oraz 2 mm pionowe profile górne i dolne z stali miękkiej.

Wykończenie: RAL 7035 Powłoka proszkowa o nierównej teksturze

Zabezpieczenie: IP 2XC.

Ilość sztuk w zestawie: Drzwi wewnętrzne, dwa profile pionowe, profile górne i dolne oraz akcesoria montażowe.

Grubość:	1.5mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar drzwi	Liczba zatrzasków	Rodzina produktów
ADI06050R5	574mm	461mm	71mm	545 x 392mm	1	Montaż ścienny
ADI04040R5	374mm	374mm	71mm	345 x 292mm	1	Montaż ścienny
ADI06040R5	574mm	374mm	71mm	545 x 292mm	1	Montaż ścienny
ADI05050R5	474mm	461mm	71mm	445 x 392mm	1	Montaż ścienny
ADI04050R5	374mm	461mm	71mm	345 x 392mm	1	Montaż ścienny

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar drzwi	Liczba zatrzasków	Rodzina produktów
ADI06080R5	574mm	761mm	71mm	545 x 692mm	1	Montaż ścienny
ADI05040R5	474mm	374mm	71mm	445 x 292mm	1	Montaż ścienny
ADI04030R5	374mm	261mm	71mm	345 x 192mm	1	Montaż ścienny
ADI05030R5	474mm	261mm	71mm	445 x 192mm	1	Montaż ścienny
ADI04060R5	374mm	561mm	71mm	345 x 492mm	1	Montaż ścienny
ADI06060R5	574mm	561mm	71mm	545 x 492mm	1	Montaż ścienny
ADI08060R5	774mm	561mm	71mm	745 x 492mm	2	Montaż ścienny
ADI08080R5	774mm	761mm	71mm	745 x 692mm	2	Montaż ścienny
ADI10080R5	974mm	761mm	71mm	945 x 692mm	2	Montaż ścienny
ADI08040R5	774mm	374mm	71mm	745 x 292mm	2	Montaż ścienny
ADI10060R5	974mm	561mm	71mm	945 x 492mm	2	Montaż ścienny
ADI07050R5	674mm	461mm	71mm	645 x 392mm	2	Montaż ścienny
ADI12060R5	1174mm	561mm	71mm	1145 x 492mm	2	Montaż ścienny
ADI12080R5	1174mm	761mm	71mm	1145 x 692mm	2	Montaż ścienny

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Element nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE