

Drzwi wewnętrzne, ADIS

Powierzchnia montażowa wewnątrz obudowy dla wyświetlaczy i wskaźników, przy jednoczesnej ochronie innych komponenty mieszczących się wewnątrz obudowy. Brak dostępu dla osób nieupoważnionych.

FUNKCJE

Opis: Do urządzeń sterowniczych, urządzeń pomiarowych oraz lampek kontrolnych itd. Możliwość zamontowania nawiasów po prawej lub lewej stronie w celu lewostronnego lub prawostronnego otwierania drzwi. 3 mm dwupiórowy zamek, drzwi o wysokości 800 mm i lub wyższe, wyposażone w 2 zamki. Głębokość użytkowa pomiędzy drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi wynosi 35 mm. Regulacja głębokości z akcesorium AMG. Zagospodarowana powierzchnia: Wys. - 55, Szer. -108. 19" wersja dostępna na zamówienie.

Materiał: Drzwi 1,5 mm z stali nierdzewnej AISI 304 oraz 2 mm pionowe profile górne i dolne z stali nierdzewnej AISI 304.

Zabezpieczenie: IP 2XC.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Ilość sztuk w zestawie: Drzwi wewnętrzne, dwa profile pionowe, profile górne i dolne oraz akcesoria montażowe.

Materiał: Stal nierdzewna 304
Wykończenie: Powierzchnia szczotkowana

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar drzwi	Liczba zatrzasków	Rodzina produktów
ADIS04030	400mm	300mm	15mm	345 x 192mm	1	Montaż ścienny
ADIS05040	445mm	292mm	15mm	445 x 292mm	1	Montaż ścienny
ADIS05050	445mm	392mm	15mm	445 x 392mm	1	Montaż ścienny
ADIS06040	545mm	292mm	15mm	545 x 292mm	1	Montaż ścienny
ADIS06060	545mm	492mm	15mm	545 x 492mm	1	Montaż ścienny
ADIS08060	745mm	492mm	15mm	745 x 492mm	2	Montaż ścienny
ADIS10080	945mm	692mm	15mm	945 x 692mm	2	Montaż ścienny
ADIS12080	1145mm	692mm	15mm	1145 x 692mm	2	Montaż ścienny

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W celu zamówienia wersji 19" należy dodać l19' do numeru katalogowego, np.: ADIS04030l19.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.