

Regulator poziomowania, LFA



Regulator jest przeznaczony do poziomowania na nierównych posadzkach w miejscu instalacji. Zakres poziomowania wynosi maksymalnie 15 mm, regulator jest montowany w zmontowanej obudowie przez element narożny cokołu PF/PFS.

FUNKCJE

Opis: Do poziomowania na nierównych posadzkach w miejscu instalacji, do 15 mm. Montowany przez element narożny cokołu PF/PFS.

Materiał: Ocynk.

Obciążenie maksymalne: 2500 N na stopkę.

Ilość sztuk w zestawie: 4 sztuki z osprzętem do montażu.

Wykończenie: Platerowane

Materiał: Cynk

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Wysokość zgodnego cokołu	Rodzina produktów	Materiał obudowy
LFA104	22mm	34mm	68mm	100	Wolnostojący	Stal miękka
LFA204	22mm	34mm	68mm	200	Wolnostojący	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.