

Zamki obudowy montowane na ścianie, WSZYSTKIE



Zamki bębnekowe zapewniają wiele standardowych i niestandardowych opcji ryglowania, zastępując standardową dwupiórową wkładkę 3 mm.

FUNKCJE

Opis: Alternatywne zamki zastępujące standardowy zamek.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Typ klucza	Kod klucza	Materiał
ALL509	30mm	30mm	36mm	Ronis	5333	Poliamid
ALL506	30mm	30mm	36mm	Ronis	C21323	Stal miękka
ALL510N	30mm	30mm	36mm	Ronis	C21323	Stal miękka
ALL507	30mm	30mm	36mm	Ronis	C21323	Stal miękka
ALL508	30mm	30mm	36mm	Ronis	M21323	Stal miękka

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.