

Obudowa kompaktowa z pojedynczymi drzwiami ze stali miękkiej, MKS



Kompaktowe obudowy stojące ze stali miękkiej z pojedynczymi drzwiami z serii MKS, o stopniu ochrony IP 55, są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ta seria obudów dobrze sprawdza się w różnych zastosowaniach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

FUNKCJE

Materiał: Korpus: Stal malowana 1.35 mm. Panele tylne i górne: Stal malowana 1.5 mm. Drzwi: Stal malowana 2 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm. Płyty dolne: Stal galwanizowana 1 mm.

Korpus: Rama czterokrotnie składana i zgrzewana liniowo. Zintegrowane profile głębokości z otworami umożliwiającym regulację głębokości montażu płyty montażowej.

Drzwiczki: Montaż na czterech zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. W zestawie rama drzwi z otworami co 25 mm.

Panel tylny: Montaż na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych.

Panel daszku: Możliwość demontażu.

Zamek: 4-punktowy system zasuw. Nie zajmuje miejsca wewnątrz obudowy. Standardowy dwupiórowy zamek z wkładką 3 mm. Standardowe wkładki, bębenki, uchwyty podnoszone i uchwyty sztorcowe są dostępne jako akcesoria.

Płyty dolne: Składa się z trzech części.

Płyta montażowa: Podwójnie składana i wsuwana. Regulacja głębokości co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Element dostarczany poza opakowaniem obudowy.

Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

Wykończenie: Strukturalna powłoka proszkowa RAL 7035.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12 | IK 10.

Dostawa: Korpus z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym, panelem górnym, płytami dolnymi, płytą montażową i ramą drzwi (oprócz wersji PE). W zestawie śruby uziemienia. Obudowa dostarczana jest na palecie o szerokości identycznej z szerokością obudowy. Opakowanie nadaje się do recyklingu.

Grubość korpusu: 1.35mm

Grubość drzwi: 2mm

Kolor: Jasnoszary
Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Powłoka proszkowa
Kod koloru: RAL 7035

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MKS16104R5	1600mm	1000mm	400mm	Tak	1494 x 894mm	359mm
MKS16063PER5	1600mm	600mm	300mm	Nie		
MKS20084PER5	2000mm	800mm	400mm	Nie		
MKS16105R5	1600mm	1000mm	500mm	Tak	1494 x 894mm	459mm
MKS16063R5	1600mm	600mm	300mm	Tak	1494 x 494mm	259mm
MKS14063PER5	1400mm	600mm	300mm	Nie		
MKS16105PER5	1600mm	1000mm	500mm	Nie		
MKS20085PER5	2000mm	800mm	500mm	Nie		
MKS12084R5	1200mm	800mm	400mm	Tak	1094 x 694mm	359mm
MKS18064PER5	1800mm	600mm	400mm	Nie		
MKS16064PER5	1600mm	600mm	400mm	Nie		
MKS20085R5	2000mm	800mm	500mm	Tak	1894 x 694mm	459mm
MKS16104PER5	1600mm	1000mm	400mm	Nie		
MKS16064R5	1600mm	600mm	400mm	Tak	1494 x 494mm	359mm
MKS12084PER5	1200mm	800mm	400mm	Nie		
MKS20104PER5	2000mm	1000mm	400mm	Nie		
MKS16085R5	1600mm	800mm	500mm	Tak	1494 x 694mm	459mm
MKS16083PER5	1600mm	800mm	300mm	Nie		
MKS18104R5	1800mm	1000mm	400mm	Tak	1694 x 894mm	359mm
MKS18085R5	1800mm	800mm	500mm	Tak	1694 x 694mm	459mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MKS14083PER5	1400mm	800mm	300mm	Nie		
MKS18085PER5	1800mm	800mm	500mm	Nie		


Numer katalogowy	Wysokość(H)	Szerokość(W)	Głębokość(D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MKS14083R5	1400mm	800mm	300mm	Tak	1294 x 694mm	259mm
MKS18104PER5	1800mm	1000mm	400mm	Nie		
MKS14064R5	1400mm	600mm	400mm	Tak	1294 x 494mm	359mm
MKS18084R5	1800mm	800mm	400mm	Tak	1694 x 694mm	359mm
MKS14084PER5	1400mm	800mm	400mm	Nie		
MKS20084R5	2000mm	800mm	400mm	Tak	1894 x 694mm	359mm
MKS18084PER5	1800mm	800mm	400mm	Nie		
MKS20064PER5	2000mm	600mm	400mm	Nie		
MKS14064PER5	1400mm	600mm	400mm	Nie		
MKS18064R5	1800mm	600mm	400mm	Tak	1694 x 494mm	359mm
MKS14084R5	1400mm	800mm	400mm	Tak	1294 x 694mm	359mm
MKS20064R5	2000mm	600mm	400mm	Tak	1894 x 494mm	359mm
MKS14063R5	1400mm	600mm	300mm	Tak	1294 x 494mm	259mm
MKS16084PER5	1600mm	800mm	400mm	Nie		
MKS20104R5	2000mm	1000mm	400mm	Tak	1894 x 894mm	359mm
MKS16083R5	1600mm	800mm	300mm	Tak	1494 x 694mm	259mm
MKS12064PER5	1200mm	600mm	400mm	Nie		
MKS12064R5	1200mm	600mm	400mm	Tak	1094 x 494mm	359mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MKS16084R5	1600mm	800mm	400mm	Tak	1494 x 694mm	359mm
MKS20105R5	2000mm	1000mm	500mm	Tak	1894 x 894mm	459mm
MKS20105PER5	2000mm	1000mm	500mm	Nie		
MKS16085PER5	1600mm	800mm	500mm	Nie		

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W celu dodatkowych opcji okablowania należy dodać cokoły PF i PCP.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE