

Modułowe drzwi pojedyncze, MCSS



Łączone obudowy stojące z stali nierdzewnej z pojedynczymi drzwiami z serii MCSS o stopniu ochrony IP 55 są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Ta seria obudów sprawdza się doskonale prawie w każdym środowisku, w zależności od stopnia narażenia.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKCJE

Materiał: Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana AISI 304L / AISI 316L. Rama: 1.5 mm. Drzwi: 2 mm. Panel tylny, górny oraz panele boczne: 1.5 mm. Płyty dolne: Stal nierdzewna 1.5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm.

Rama: Odwracane otwarte profile zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660.

Drzwiczki: Montaż na czterech zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. W zestawie rama drzwi o rozstawie otworów 25 mm.

Panel tylny: Montaż na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych.

Panele boczne: Element dostarczany jako akcesorium.

Panel daszku: Możliwość demontażu.

Zamek: 4-punktowy system ryglowania. Nie koliduje z wewnętrzną przestrzenią obudowy. Standardowa wkładka dwupiórowa 3 mm. Standardowe wkładki, bębenki, klamki uchylne i uchwyty w kształcie litery T dostępne są jako akcesoria.

Płyty dolne: Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniającą maksymalne uszczelnienie.

Płyta montażowa: Możliwość składania na pół i wsuwania. Regulacja głębokości w krokach co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Płyta montażowa jest podczas dostawy przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy.

Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYPE 12 | IK 10.


Wymagania montażowe: Standardowa dostawa gotowa do instalacji lacznej. W przypadku instalacji wolnostojacej nalezy dodac panele boczne.

Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym, panelem gornym, plyta dolna, plyta montazowa i rama drzwi. Dostawa obejmuje takze szruby uziemienia. Dostawa na palecie o szerokosci identycznej z szerokoscia obudowy, co umozliwia dopasowanie bez demontazu. Wszystkie materialy pakunkowe nadaja sie do recyklingu.

Wykończenie: Powierzchnia szczotkowana
Grubość korpusu: 1.5mm
Grubość drzwi: 2mm

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Materiał
MCSS18065	1800mm	600mm	500mm	Stal nierdzewna
MCSS18065-316	1800mm	600mm	500mm	Stal nierdzewna 316
MCSS18085	1800mm	800mm	500mm	Stal nierdzewna
MCSS18085-316	1800mm	800mm	500mm	Stal nierdzewna 316
MCSS18105	1800mm	1000mm	500mm	Stal nierdzewna 304
MCSS18105-316	1800mm	1000mm	500mm	Stal nierdzewna 316
MCSS20066	2000mm	600mm	600mm	Stal nierdzewna
MCSS20066-316	2000mm	600mm	600mm	Stal nierdzewna 316
MCSS20086	2000mm	800mm	600mm	Stal nierdzewna
MCSS20086-316	2000mm	800mm	600mm	Stal nierdzewna 316
MCSS20106	2000mm	1000mm	600mm	Stal nierdzewna 304
MCSS20106-316	2000mm	1000mm	600mm	Stal nierdzewna 316
MCSS18064	1800mm	600mm	400mm	Stal nierdzewna, 304
MCSS18064-316	1800mm	600mm	400mm	Stal nierdzewna, 316
MCSS18084	1800mm	800mm	400mm	Stal nierdzewna, 304
MCSS18084-316	1800mm	800mm	400mm	Stal nierdzewna, 316
MCSS18104	1800mm	1000mm	400mm	Stal nierdzewna, 304
MCSS18104-316	1800mm	1000mm	400mm	Stal nierdzewna, 316



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

