

Modułowy pojedynczy drzwi z miękkiej stali, MCS-HP



Seria łączonych szaf podłogowych ze stali miękkiej z pojedynczymi drzwiami MCS-HP o stopniu ochrony IP 66 zapewnia lepszą ochronę wyposażenia i podzespołów, co pomaga wydłużyć okres eksploatacji i zmniejszyć koszty konserwacji, gdy szafa jest zainstalowana w trudnych warunkach. Nowe szafy mają ocenę IP66, nawet gdy są łączone w pola za pomocą standardowych wsporników pola.

NORMY BRANŻOWE

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4, 12

IP66

IK10

FUNKCJE

Materiał: Rama: Stal malowana 1.5 mm. Drzwi: Stal malowana 2 mm. Panel tylny, górny oraz panele boczne: Stal malowana 1.5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm. Płyty dolne: Stal galwanizowana 1 mm.

Rama: Odwracane otwarte profile zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660. Zawiera zintegrowane otwory zewnętrzne.

Drzwiczki: Montaż na czterech zawiasach umożliwia otwieranie w lewo lub w prawo. W zestawie rama drzwi o rozstawie otworów 25 mm.

Panel tylny: Montaż na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych.

Panele boczne: Element dostarczany jako akcesorium.

Panel daszku: Możliwość demontażu.

Zamek: 4-punktowy system zasuw. Nie koliduje z wewnętrzną przestrzenią szafy. Standardowy dwupiórowy zamek z wkładką 3 mm. Standardowe wkładki, bębni, uchwyty podnoszone i uchwyty sztorcowe są dostępne jako akcesoria.

Płyty dolne: Jednocześnie płytą dolną z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniającą maksymalne uszczelnienie.

Płyta montażowa: Dwukrotnie zawijana i wsuwana na miejsce. Regulacja głębokości w odstępach co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Płyta montażowa jest dostarczana na zewnątrz opakowania obudowy.

Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

Wykończenie: Strukturalne malowanie proszkowe RAL 7035.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4, 12 | IK 10.

Wymagania montażowe: Standardowa dostawa gotowa do instalacji laczonej. W przypadku instalacji wolnostojacej nalezy dodac panele boczne.

Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym, panelem gornym, plyta dolna, plyta montazowa i rama drzwi. Zakres dostawy obejmuje rowniez sruby uziemiacze. Dostawa na palecie o szerokosci identycznej z szerokoscia szafy, co umozliwia dopasowanie bez demontazu. Caly material opakowaniowy nadaje sie do ponownego przetworzenia.

- Grubość korpusu:

1.5mm
- Grubość drzwi:

2mm
- Kolor:

Jasnoszary
- Materiał:

Stal miękka
- Wykończenie:

Powłoka proszkowa
- Kod koloru:

RAL 7035


SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Maks. głębokość montażu
MCS22088HP	2200mm	800mm	800mm	759mm
MCS20086HP	2000mm	800mm	600mm	559mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

*Inne wielkości dostępne na zamówienie. Jeśli głębokość jest większa niż 700 mm, wymagany jest specjalny panel boczny.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE