

Pojedyncze drzwi modułowe, rama wychylna, drzwi przeszklone, MCS-DGSFM

Pre-assembled enclosure configuration for mounting 19" control equipment and focused on electric power industry. Accordance with most common sizes and requirements from the electrical substations.



FUNKCJE

Materiał: Rama: stal malowana 1,5 mm. Drzwi przeszklone: stal malowana 2 mm. Panel tylny, górny oraz panele boczne: stal malowana 1,5 mm. Płyty dolne: stal galwanizowana 1 mm.

Rama: odwracane otwarte profile zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660. Zawiera zintegrowane otwory zewnętrzne.

Drzwi przeszklone: montaż na czterech zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. Zestaw zawiera ramę drzwiową z otworami co 25 mm. Obszar widoczności: przezroczyste szkło bezpieczne 4 mm.

Tył: obudowa z panelem tylnym zamocowanym śrubami Torx M6;

Panele boczne: dostarczane jako akcesorium.

Panel dachowy: zdejmowany.

Zamek: system blokowania z zasuwnicą 4-punktową. Nie koliduje z wewnętrzną przestrzenią obudowy. Standardowy zamek z wkładką na dwupiórowy klucz 3 mm. Standardowe wkładki, bębny, uchwyty podnoszone i uchwyty sztorcowe są dostępne jako akcesoria.

Płyty dolne: obejmują trzy lub cztery sztuki w przypadku obudów z jedną płytą montażową albo cztery lub sześć w przypadku obudów z dwiema płytami montażowymi zamontowanymi jedna przy drugiej.

Rama wychylna: rama o pełnej wysokości do komponentów 19" umożliwiająca otwieranie lewą i prawą ręką z uchwytem na całej wysokości. Regulowany zawias górny do kwadratowego montażu ramy wychylnej. Zawiasy 180° zapewniają bezproblemowy dostęp do wnętrza obudowy. Maksymalny ciężar: 1800 N.

Uziemienie: wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

Zatwierdzenia: CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, rejestr morski Lloyds, RS, lista cULus.

Wymagania montażowe: Standardowa dostawa gotowa do instalacji łączonej. W przypadku instalacji wolnostojącej należy dodać panele boczne.

Dostawa: rama z zamontowanymi drzwiami przeszklonymi, ramą drzwi, panelem tylnym, panelem dachowym, płytami dolnymi i ramą wychylną. Zakres dostawy obejmuje również śruby uziemiające. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością szafy, co umożliwia dopasowanie bez demontażu. Cały materiał opakowaniowy nadaje się do ponownego przetworzenia.

Kolor: Jasnoszary
Kod koloru: RAL 7035
Wykończenie: Powłoka proszkowa

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Wysokość stojaka
MCS20086DGSFM	2000mm	800mm	600mm	41U
MCS20088DGSFM	2000mm	800mm	800mm	41U

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.