

Pojedyncze drzwi modułowe, rama wychylna, drzwi przeszklone, MCS-DGSFM

Pre-assembled enclosure configuration for mounting 19" control equipment and focused on electric power industry. Accordance with most common sizes and requirements from the electrical substations.



FUNKCJE

Materiał: Rama: stal malowana 1,5 mm. Drzwi przeszklone: stal malowana 2 mm. Panel tylny, górny oraz panele boczne: stal malowana 1,5 mm. Płyty dolne: stal galwanizowana 1 mm.

Rama: odwracane otwarte profile zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660. Zawiera zintegrowane otwory zewnętrzne.

Drzwi przeszklone: montaż na czterech zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. Zestaw zawiera ramę drzwiową z otworami co 25 mm. Obszar widoczności: przezroczyste szkło bezpieczne 4 mm.

Tył: obudowa z panelem tylnym zamocowanym śrubami Torx M6;

Panele boczne: dostarczane jako akcesorium.

Panel dachowy: zdejmowany.

Zamek: system blokowania z zasuwnicą 4-punktową. Nie koliduje z wewnętrzną przestrzenią obudowy. Standardowy zamek z wkładką na dwupiórowy klucz 3 mm. Standardowe wkładki, bębniaki, uchwyty podnoszone i uchwyty sztorcowe są dostępne jako akcesoria.

Płyty dolne: obejmują trzy lub cztery sztuki w przypadku obudów z jedną płytą montażową albo cztery lub sześć w przypadku obudów z dwiema płytami montażowymi zamontowanymi jedna przy drugiej.

Rama wychylna: rama o pełnej wysokości do komponentów 19" umożliwiająca otwieranie lewą i prawą ręką z uchwytem na całej wysokości. Regulowany zawias górny do kwadratowego montażu ramy wychylnej. Zawiasy 180° zapewniają bezproblemowy dostęp do wnętrza obudowy. Maksymalny ciężar: 1800 N.

Uziemienie: wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

Zatwierdzenia: CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, rejestr morski Lloyds, RS, lista cULus.

Wymagania montażowe: Standardowa dostawa gotowa do instalacji łączonej. W przypadku instalacji wolnostojącej należy dodać panele boczne.

Dostawa: rama z zamontowanymi drzwiami przeszklonymi, ramą drzwi, panelem tylnym, panelem dachowym, płytami dolnymi i ramą wychylną. Zakres dostawy obejmuje również śruby uziemiające. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością szafy, co umożliwia dopasowanie bez demontażu. Cały materiał opakowaniowy nadaje się do ponownego przetworzenia.

Kolor: Jasnoszary
Wykończenie: Powłoka proszkowa
Kod koloru: RAL 7035

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Wysokość stojaka
MCS20086DGSFM	2000mm	800mm	600mm	41U
MCS20088DGSFM	2000mm	800mm	800mm	41U

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE