

Płyta montażowa, MP

Stalowa płyta montażowa skraca czas montażu obudowy, ponieważ można ją łatwo wyposażyć w komponenty przed montażem.

FUNKCJE

Opis: Standardowa płyta montażowa. Może również być zamontowana z boku obudowy za pomocą zestawu MPS lub wsunięta z boku za pomocą profilu MTS. W przypadku dużych obciążeń w środowisku gdzie występują wibracje należy użyć profilu wzmacniającego płyty MPR oraz wsporników MPE lub MPEF.

Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.

Obciążenie maksymalne: 6000 N.

Wymagania montażowe: Do montażu MP wewnątrz obudowy należy użyć MPA. Regulowana głębokość za pomocą akcesorium MPD.

Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Cynkowane
Grubość: 3mm

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Wysokość płyty montażowej	Wysokość płyty montażowej	Szerokość płyty montażowej
MP1606	1600mm	600mm	25mm	58.81mm	1494mm	494mm
MP1608	1600mm	800mm	25mm	58.82mm	1494mm	694mm
MP1806	1800mm	600mm	25mm	66.7mm	1694mm	494mm
MP1808	1800mm	800mm	25mm	66.7mm	1694mm	694mm
MP2006	2000mm	600mm	25mm	74.56mm	1894mm	494mm
MP2008	2000mm	800mm	25mm	74.56mm	1894mm	694mm
MP1212	1200mm	1200mm	25mm	43.07mm	1094mm	1094mm
MP1612	1600mm	1200mm	25mm	58.82mm	1494mm	1094mm
MP1812	1800mm	1200mm	25mm	66.7mm	1694mm	1094mm
MP1816	1800mm	1600mm	25mm	66.7mm	1694mm	1494mm

Numer katalogowy	Wysokość ć	Szerokość ć	Głębokość ć	Wysokość płyty montażowej	Wysokość płyty montażowej	Szerokość płyty montażowej
MP2012	2000mm	1200mm	25mm	74.56mm	1894mm	1094mm
MP2016	2000mm	1600mm	25mm	74.56mm	1894mm	1494mm
MP1206	1200mm	600mm	25mm	43.07mm	1094mm	494mm
MP1208	1200mm	800mm	25mm	43.07mm	1094mm	694mm
MP1406	1400mm	600mm	25mm	50.94mm	1294mm	494mm
MP1408	1400mm	800mm	25mm	50.94mm	1294mm	694mm
MP1610	1600mm	1000mm	25mm	58.82mm	1494mm	894mm
MP1810	1800mm	1000mm	25mm	66.7mm	1694mm	894mm
MP2010	2000mm	1000mm	25mm	74.56mm	1894mm	894mm
MP2210	2200mm	1000mm	25mm	82.44mm	2094mm	894mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość ć	Szerokość ć	Głębokość ć	Wysokość płyty montażowej	Wysokość płyty montażowej	Szerokość płyty montażowej
MP2212	2200mm	1200mm	25mm	82.44mm	2094mm	1094mm
MP1804	1800mm	400mm	25mm	66.7mm	1694mm	294mm
MP1805	1800mm	500mm	25mm	66.7mm	1694mm	394mm
MP2004	2000mm	400mm	25mm	74.56mm	1894mm	294mm
MP2005	2000mm	500mm	25mm	74.56mm	1894mm	394mm
MP2206	2200mm	600mm	25mm	82.44mm	2094mm	494mm
MP2208	2200mm	800mm	25mm	82.44mm	2094mm	694mm
MP1410	1400mm	1000mm	25mm	50.94mm	1294mm	894mm
MP1412	1400mm	1200mm	25mm	50.94mm	1294mm	1094mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uwaga: w przypadku szerokości 1600 mm płyta mocująca jest dostarczana w postaci dwóch płyt montażowych o szerokości 800 mm i jednej płyty wypełniającej.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.