


Płyty montażowe obudowy ścienne, AMP



Stalowa płyta montażowa przyczynia się do przyspieszenia montażu obudowy, ponieważ można ją łatwo obrabiać i wyposażyć w elementy przed zamontowaniem.

FUNKCJE

Opis: Stalowa płyta montażowa do obudów ściennych. Wszystkie rozmiary od 800 mm i powyżej są wzmocnione przez zagięte krawędzie. Za pomocą akcesorium AMG można ustawić położenie płyty montażowej na dowolną głębokość. To akcesorium nie jest odpowiednie dla obudów z serii AFS. Zapoznaj się z katalogiem części zamiennych i zamiennych.

Materiał: Stal ocynkowana.

Ilość opakowania: jeden kawałek.

Grubość: 2mm
Wykończenie: Cynkowane
Materiał: Stal miękka

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar panelu	Materiał obudowy
AMP06050	600mm	500mm	2mm	570 x 450mm	Stal miękka
AMP02525	250mm	249mm	2mm	220 x 200mm	Stal miękka
AMP05040	500mm	350mm	2mm	470 x 350mm	Stal miękka
AMP05030	500mm	299mm	2mm	470 x 250mm	Stal miękka
AMP02520	250mm	199mm	2mm	220 x 150mm	Stal miękka
AMP04030	400mm	299mm	2mm	370 x 250mm	Stal miękka
AMP06060	600mm	599mm	2mm	570 x 550mm	Stal miękka
AMP03025	300mm	249mm	2mm	270 x 200mm	Stal miękka
AMP04040	400mm	400mm	2mm	370 x 350mm	Stal miękka
AMP03030	300mm	299mm	2mm	270 x 250mm	Stal miękka
AMP03525	350mm	249mm	2mm	320 x 200mm	Stal miękka
AMP07050	700mm	500mm	2mm	670 x 450mm	Stal miękka

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar panelu	Materiał obudowy
AMP03040	300mm	400mm	2mm	270 x 350mm	Stal miękka
AMP04060	400mm	599mm	2mm	370 x 550mm	Stal miękka
AMP03060	300mm	599mm	2mm	270 x 550mm	Stal miękka
AMP06080	600mm	799mm	2mm	570 x 750mm	Stal miękka
AMP06040	600mm	400mm	2mm	570 x 350mm	Stal miękka
AMP03080	300mm	799mm	2mm	270 x 750mm	Stal miękka
AMP05050	500mm	500mm	2mm	470 x 450mm	Stal miękka
AMP04050	400mm	500mm	2mm	370 x 450mm	Stal miękka

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar panelu	Materiał obudowy
AMP02020	200mm	199mm	2mm	170 x 150mm	Stal miękka
AMP10060	1000mm	599mm	12mm	970 x 550mm	Stal miękka
AMP12100	1200mm	999mm	12mm	1170 x 950mm	Stal miękka
AMP08060	800mm	599mm	12mm	770 x 550mm	Stal miękka
AMP12080	1200mm	799mm	12mm	1170 x 750mm	Stal miękka
AMP08120	800mm	1199mm	12mm	770 x 1150mm	Stal miękka
AMP12060	1200mm	599mm	12mm	1170 x 550mm	Stal miękka
AMP03120	300mm	1199mm	12mm	270 x 1150mm	Stal miękka
AMP10080	1000mm	799mm	12mm	970 x 750mm	Stal miękka
AMP03100	300mm	999mm	12mm	270 x 950mm	Stal miękka
AMP08080	800mm	799mm	12mm	770 x 750mm	Stal miękka
AMP12120	1200mm	1199mm	12mm	1170 x 1150mm	Stal miękka
AMP08040	800mm	400mm	12mm	770 x 350mm	Stal miękka
AMP10120	1000mm	1199mm	12mm	970 x 950mm	Stal miękka
AMP14100	1400mm	999mm	12mm	1370 x 950mm	Stal miękka
AMP10100	1000mm	999mm	12mm	970 x 950mm	Stal miękka

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.