

Profile montażowe 19-calowe, CIP

Profile pozwalają na łatwy montaż 19" urządzeń w obudowach stojących, w fabryce lub w terenie.



FUNKCJE

Opis: Profile montażowe o pełnej wysokości montowane w celu uzyskania wymiarów 482.6 mm (19") na każdym boku obudowy. Pełna regulacja głębokości.

Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 para.

Wymagania montażowe: Do stosowania z profilami CIB i CID. Do montażu na częściowej wysokości wymagany CIWR.

Grubość: 2mm
Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Powłoka cynkowana

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Jednostki stojaka	Materiał obudowy
CIP38	1800mm	45mm	29mm	38U	Stal miękka
CIP24	1200mm	45mm	29mm	24U	Stal miękka
CIP29	1400mm	45mm	29mm	29U	Stal miękka
CIP47	2200mm	45mm	29mm	47U	Stal miękka
CIP42	2000mm	45mm	29mm	42U	Stal miękka
CIP22	1100mm	45mm	29mm	22U	Stal miękka
CIP33	1600mm	45mm	29mm	33U	Stal miękka
CIP20	1000mm	45mm	29mm	20U	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.