


Profile montażowe 19-calowe częściowa wysokość, CIPP



Profile krótkie z regulacją wysokości i głębokości, umożliwiając instalację wyposażenia 19", przy zachowaniu dostępu do komponentów zainstalowanych na płycie montażowej w obudowie.

FUNKCJE

Opis: 19" pionowe profile krótkie, montowane w celu uzyskania wymiarów 482.6 mm (19") na wszystkich bokach obudowy. Regulacja głębokości przez otwory w odstępach co 25 mm przy pomocy profili wciskanych CLPK.

Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 2 sztuki z akcesoriami montażowymi.

Wymagania montażowe: Do stosowania z wspornikami CIC w obudowach o szerokości 800 mm.

Grubość: 2mm
Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Powłoka cynkowa

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Jednostki stojaka	Materiał obudowy
CIPP10	445mm	45mm	29mm	10U	Stal miękka
CIPP13	578mm	45mm	29mm	13U	Stal miękka
CIPP06	267mm	45mm	29mm	6U	Stal miękka
CIPP18	800mm	45mm	29mm	18U	Stal miękka
CIPP09	400mm	45mm	29mm	9U	Stal miękka
CIPP11	489mm	45mm	29mm	11U	Stal miękka
CIPP15	667mm	45mm	29mm	15U	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.