

Szyna montażowa, CP



Ta szyna montażowa może zostać przycięta na wymiar i jest idealna, gdy komponenty są mocowane za pomocą nakrętek przesuwnych.

FUNKCJE

Opis: Profil montażowy z otworami lub bez otworów. Łatwy montaż komponentów z nakrętkami nasuwanymi GLM.

Materiał: Stal ocynkowana.

Ilość sztuk w zestawie: 10 x 2 m.

Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Cynkowane
Grubość: 1.5mm

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Otwory w zestawie
CP1020H	10mm	20mm	2000mm	Tak
CP1020U	10mm	20mm	2000mm	Nie
CP2020H	20mm	20mm	2000mm	Tak
CP2020U	20mm	20mm	2000mm	Nie
CP2040H	20mm	40mm	2000mm	Tak
CP2040U	20mm	40mm	2000mm	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.