

Ropa naftowa i gaz ze stali nierdzewnej kombinowane pojedyncze drzwi, MCSS-OG



Wszystkie łączone obudowy stojące ze stali nierdzewnej 316L z pojedynczymi drzwiami z serii MCSS-OG o stopniu ochrony IP 66 są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach i z panelami o grubości 2 lub 2,5 mm. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Ta seria obudów sprawdza się doskonale w praktycznie każdym środowisku, w zależności od stopnia narażenia.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

FUNKCJE

Materiał: Stal nierdzewna średnioziarnista AISI 316L. Rama: 1,5 mm. Drzwi: 2 lub 2,5 mm. Panel tylny, płyta górna i dolna: 2 lub 2,5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana, 3 mm.

Rama: Odwracane otwarte profile zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660.

Drzwi: Montaż na czterech zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. Zestaw zawiera ramę drzwiową z otworami co 25 mm.

Tył: Tylne panel przymocowany śrubą torx M6. Tylne drzwiczki zamiast tylnego panelu. Model RD jest wyposażony w tylne drzwiczki zamiast tylnego panelu.

Panele boczne: Dostarczane jako akcesorium.

Panel górny: Możliwość demontażu.

Zamek: Wielopunktowy system zasuw z zaczepem zamka wyprodukowany ze stali AISI 316L i dodatkowymi blokadami w górnej i dolnej części w przypadku obudów o szer. 1000 mm. Uchwyt wychylony SS 316L z zamkiem półcylindrycznym EK 333.

Płyty dolne: Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniająca maksymalne uszczelnienie lub dwuczęściowa w modelu z tylnymi drzwiczkami.

Płyta montażowa: Możliwość składania na pół i wsuwania. Regulacja głębokości w odstępach co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Płyta montażowa jest podczas dostawy przymocowana na zewnątrz opakowania szafy. Obudowy z tylnymi drzwiczkami są wyposażone w dwie płyty montażowe zamontowane z tyłu jedna przy drugiej przy użyciu MPBB06.

Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

Wykończenie: Stal nierdzewna średnioziarnista 240s (średnio 0,5 mikrona).

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10, jeśli są używane z SPMSXXXXOG.

Zatwierdzenia: CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, rejestr transportowy Lloyd, lista cULus.

Wymagania montażowe: Standardowa dostawa gotowa do instalacji łączonej. W przypadku instalacji wolnostojącej należy dodać panele boczne.

Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym, panelem górnym, płytą dolną, płytą montażową i ramą drzwi. Zakres dostawy obejmuje również śruby uziemiające. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością szafy, co umożliwia dopasowanie bez demontażu. Cały materiał opakowaniowy nadaje się do ponownego przetworzenia.

Wykończenie: Powierzchnia szczotkowana

Materiał: Stal nierdzewna 316

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Tylny panel w zestawie	Tylne drzwi w zestawie	Płyta montażowa w zestawie
MCSS20108PERD20	2000mm	1000mm	800mm	Nie	Tak	Nie
MCSS20086PERD20	2000mm	800mm	600mm	Nie	Tak	Nie
MCSS20108RD20	2000mm	1000mm	800mm	Nie	Tak	Tak
MCSS20086PEOG20	2000mm	800mm	600mm	Tak	Nie	Nie
MCSS200810RD20	2000mm	800mm	1000mm	Nie	Tak	Tak
MCSS20088RD20	2000mm	800mm	800mm	Nie	Tak	Tak
MCSS200810PRD20	2000mm	800mm	600mm	Nie	Tak	Tak
MCSS20088PERD20	2000mm	800mm	800mm	Nie	Tak	Nie
MCSS20086RD20	2000mm	800mm	600mm	Nie	Tak	Tak
MCSS20086OG20	2000mm	800mm	600mm	Tak	Nie	Tak
MCSS20084OG20	2000mm	800mm	400mm	Tak	Nie	Tak
MCSS20084PEOG20	2000mm	800mm	400mm	Tak	Nie	Nie
MCSS20086PERD25	2000mm	800mm	600mm	Nie	Tak	Nie
MCSS20088RD25	2000mm	800mm	800mm	Nie	Tak	Tak
MCSS20086OG25	2000mm	800mm	600mm	Tak	Nie	Tak
MCSS20108RD25	2000mm	1000mm	800mm	Nie	Tak	Tak
MCSS200810RD25	2000mm	800mm	1000mm	Nie	Tak	Tak
MCSS20108PERD25	2000mm	1000mm	800mm	Nie	Tak	Nie
MCSS20086PEOG25	2000mm	800mm	600mm	Tak	Nie	Nie
MCSS20084OG25	2000mm	800mm	400mm	Tak	Nie	Tak

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Tylny panel w zestawie	Tylne drzwi w zestawie	Płyta montażowa w zestawie
MCSS201010RD25	2000mm	1000mm	1000mm	Nie	Tak	Tak
MCSS20084PEOG25	2000mm	800mm	400mm	Tak	Nie	Nie
MCSS20086RD25	2000mm	800mm	600mm	Nie	Tak	Tak

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Tylny panel w zestawie	Tylne drzwi w zestawie	Płyta montażowa w zestawie
MCSS200810PRD25	2000mm	800mm	1000mm	Nie	Tak	Tak
MCSS20088PERD25	2000mm	800mm	800mm	Nie	Tak	Nie

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE