


Jednoczęściowe konsole z miękkiej stali, MPG



Kompaktowa konsola MPG ze stali miękkiej o stopniu ochrony IP 55/56 jest dostępna od ręki. Wyposażona jest w panel pulpitu na zawiasach. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia instalację i dostęp do urządzeń HMI. Obudowa zapewnia również więcej miejsca na montaż podzespołów. Zamiennie można zastosować panele górne ze stali nierdzewnej, jeśli istnieje ryzyko kontaktu konsoli ze środkami chemicznymi lub innymi substancjami.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

FUNKCJE

Materiał: Korpus i drzwi: Stal miękka 1,5 mm. Panel tylny: Stal miękka 1,5 mm. Płyty dolne: Stal galwanizowana, 1,2 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana, 2,5 mm.

Korpus: Gięty i spawany liniowo. Konstrukcja konsoli obejmuje podstawę zapewniającą odstęp między podłogą i dolną krawędzią drzwi, która pełni rolę wbudowanego cokołu.

Drzwiczki i panele: Drzwi podstawy pojedyncze, gięte, montowane powierzchniowo, z zawiasami i możliwością otwierania w lewą i w prawą stronę. Odchylenie o kąt 12° od poziomu. Kryte zawiasy na górnej krawędzi umożliwiają otwarcie drzwi pod kątem 90°. Panel blokowany jest w pozycji otwartej przez automatyczną mechaniczną blokadę. Podwójne drzwi w modelach z podstawą o szerokości 1200 i 1600 mm.

Płyta montażowa: Standardowa płyta montażowa w podstawie.

Zamek: Zamki dwupiórowe 3 mm do panelu górnego. Dwa zamki dwupiórowe 3 mm do podstawy.

Wpust kablowy: Otwór dolny umożliwiający dostęp do przewodów. Płyty dolne do montażu dławików kablowych dostarczane w standardzie.

Uziemienie: Kołki gwintowane M8 na korpusie, drzwiach, panelu górnym i panelu tylnym.

Wykończenie: Strukturalne malowanie proszkowe RAL 7035.

Zabezpieczenie: Pojedyncze drzwi: IP 66 | TYP 4, 12, 13 | IK 10. Podwójne drzwi: IP 55 | TYP 12, 13 | IK 10.

Dostawa: Płyta montażowa i odpowiednie nakrętki oraz podkładki uziemiające. Konsola dostarczana jest na drewnianej palecie.

Grubość korpusu:	1.5mm
Grubość drzwi:	1.5mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu	Masa
MPG10R5	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	333mm	78kg
MPG08R5	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	333mm	64.5kg
MPG12R5	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	333mm	89kg
MPG16R5	985mm	1600mm	400mm	790 x 1499mm	333mm	115kg
MPG06R5	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	333mm	54kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uwaga: W podwójne drzwi wyposażone są wyłącznie konsole o szerokości 1200 i 1600 mm.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE