

Zewnętrzne profile montażowe, CLPO



Standardowe, gotowe akcesorium, kompatybilne ze standardowym wzorem otworów firmy nVent HOFFMAN, upraszcza zaopatrzenie i instalację.

FUNKCJE

Opis: Uniwersalny profil do montażu na głębokości i szerokości w 25 mm otworze DIN na ramie obudowy. Profil o szerokości 75 mm wyposażony jest w trzy rzędy otworów, z których jeden jest obrócony o 90°. To umożliwia montaż profili CLPO w obu kierunkach. CLPO zwiększa przestrzeń użytkową o 25 mm.

Materiał: Stal ocynkowana 1,5 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 4 profile.

Grubość: 1.5mm
Wykończenie: Cynkowane
Materiał: Stal miękka

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Nośność	Materiał obudowy
CLPO1200	74mm	43mm	1111mm	1200N	Stal miękka
CLPO500	74mm	43mm	411mm	2400N	Stal miękka
CLPO600	74mm	43mm	511mm	2400N	Stal miękka
CLPO400	74mm	43mm	311mm	2400N	Stal miękka
CLPO800	74mm	43mm	711mm	1800N	Stal miękka
CLPO1000	74mm	43mm	911mm	1400N	Stal miękka
CLPO300	74mm	43mm	211mm	2400N	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.