

Drzwi częściowe do obudów stojących podłogowych, DP

Drzwi częściowe umożliwiają tworzenie oddzielnych komór w obudowie.



FUNKCJE

Opis: Do podzielenia przodu obudowy na komory, w połączeniu z dzielnikiem poziomym CDH/CHDK. Wyposażone w zamek dwupiórowy 3 mm (1 zamek do 400 mm, powyżej 400 mm wysokości 2 zamki).

Materiał: Płyta stalowa 1.75 mm.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodna z IP 44.

Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi z zawiasami, zamkami i akcesoriami montażowymi.

Wymagania montażowe: Należy dodać CDH dla ram MC i użyć CDHK dla ram MK. Należy użyć DPC/DPCV dla paneli górnych i dolnych.

Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rodzina produktów	Materiał obudowy
DP01506R5	150mm	600mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP10008R5	1000mm	800mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP03006R5	300mm	600mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP02506R5	250mm	600mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP01508R5	150mm	800mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP04006R5	400mm	600mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP05006R5	500mm	600mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP02004R5	200mm	400mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP06008R5	600mm	800mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP12006R5	1200mm	600mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP06004R5	600mm	400mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP08006R5	800mm	600mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP02504R5	250mm	400mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP04004R5	400mm	400mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP05004R5	500mm	400mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP03008R5	300mm	800mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP10006R5	1000mm	600mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP02008R5	200mm	800mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP08008R5	800mm	800mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP02006R5	200mm	600mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rodzina produktów	Materiał obudowy
DP03004R5	300mm	400mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP01504R5	150mm	400mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP12008R5	1200mm	800mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP02508R5	250mm	800mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP05008R5	500mm	800mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP04008R5	400mm	800mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka
DP06006R5	600mm	600mm	17mm	Wolnostojący	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.