

Drzwi zwykłe, DN



Drzwi zastępują panel tylny w obudowach stojących, umożliwiają dostęp do urządzeń od tyłu lub powiększanie przestrzeni do montażu aparatów poprzez wykorzystanie tylnej części płyty montażowej.

FUNKCJE

Opis: Drzwi standardowe, wyposażone w 3 mm zamek dwupiórowy oraz ramę. Zestaw do drzwi DNMK (zawiasy, zatrzaski sworzniowe) dostępny osobno. Zawiasy 180°, oraz możliwość montowania wszystkich systemów zamykania. Nadaje się do obudów łączonych oraz kompaktowych.

Materiał: Płyta stalowa 2 mm.

Obciążenie maksymalne: 800 N.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Wymagania montażowe: zestaw zawiasów DNMK idealny do pierwszego montażu drzwi.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

Kolor: Jasnoszary
Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Powłoka proszkowa
Kod koloru: RAL 7035

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Typ drzwi	Rodzina produktów	Grubość
DN2008RR5	1982mm	793mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	2mm

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Typ drzwi	Rodzina produktów	Grubość
DN2004R5	1982mm	393mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm
DN2205LR5	2182mm	493mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN1606RR5	1582mm	593mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN1206R5	1182mm	593mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm
DN2206RR5	2182mm	593mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN2006LR5	1982mm	593mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN1806RR5	1782mm	593mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN1608R5	1582mm	793mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm
DN2010R5	1982mm	993mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm
DN1405RR5	1382mm	493mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN1610R5	1582mm	993mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm
DN1806R5	1782mm	593mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm
DN2006R5	1982mm	593mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm
DN1206RR5	1182mm	593mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN1808LR5	1782mm	793mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN1806LR5	1782mm	593mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN1804R5	1782mm	393mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm
DN1804LR5	1782mm	393mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN2006RR5	1982mm	593mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	2mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Typ drzwi	Rodzina produktów	Grubość
DN1805RR5	1782mm	493mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN1405LR5	1382mm	493mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN1804RR5	1782mm	393mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN2008R5	1982mm	793mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm
DN1208R5	1182mm	793mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm
DN1805R5	1782mm	493mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm
DN2008LR5	1982mm	793mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN2208R5	2182mm	793mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm
DN1805LR5	1782mm	493mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN2205RR5	2182mm	493mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN1408R5	1382mm	793mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm
DN2206R5	2182mm	593mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm
DN2210R5	2182mm	993mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	
DN1810R5	1782mm	993mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm
DN2004LR5	1982mm	393mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	2mm

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Typ drzwi	Rodzina produktów	Grubość
DN1606LR5	1582mm	593mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN2005R5	1982mm	493mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm
DN2005LR5	1982mm	493mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN1206LR5	1182mm	593mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN1406R5	1382mm	593mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Typ drzwi	Rodzina produktów	Grubość
DN2206LR5	2182mm	593mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN1808RR5	1782mm	793mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN1106R5	1082mm	593mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm
DN2004RR5	1982mm	393mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN1406RR5	1382mm	793mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN1406LR5	1382mm	593mm	17mm	Lewe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN2005RR5	1982mm	493mm	17mm	Prawe drzwi	Wolnostojący	2mm
DN1606R5	1582mm	593mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm
DN1808R5	1782mm	793mm	17mm	Bez powłoki ochronnej	Wolnostojący	2mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE