


Poliestrowe kompaktowe obudowy ściennie, UCP / UCPT



Modułowe obudowy naścienne z poliestru serii UDP/UDPT z stopniem ochrony IP 66/IP 54 dostępne od ręki w różnych rozmiarach. Możliwość zamówienia drzwi pełnych lub przeszklonych. Seria odpowiednia do instalacji zewnętrznych narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Dobra szczelność obudów eliminuje problem pyłu i wilgoci wewnątrz obudowy, co oznacza mniej awarii komponentów.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

FUNKCJE

Materiał: Poliester wzmocniony włóknem szklanym. UCPT okno : poliwęglan.

Korpus: Odlew monoblokowy o grubości 3 mm. Cztery otwory do montażu bezpośrednio na ścianie. Bez otworów do płyty dławikowej.

Drzwiczki: Drzwi z oknem lub bez, otwieranie 180°. Modele UCP/UCPT750 i wyżej, dostępne z wspornikiem drzwi ułatwiającym ich zamykanie. szczelność zapewnia wtryskiwana, jednoelementowa uszczelka poliuretanowa.

Zamek: Wkładka dwupiórowa 3 mm, otwieranie pod kątem 90°. W modelach UCP/UCPT540 i wyżej zastosowano trzy punkty ryglowania. Inne typy zamków dostępne osobno.

Odporność na temperaturę: Od -50 °C do 70 °C podczas ciągłej eksploatacji (temperatura maksymalna do 150 °C).

Charakterystyki: Samogaszące i bezhalogenowe. Podwójnie izolowane zgodnie z EN61439-1. Znamionowe napięcie izolacji Ui = 1000 V ac, 1500 V dc.

Zabezpieczenie: IP 66, TYP 4, 4X, 12, 13 dla UCP z wyjątkiem UPC430 IP65. IP54 TYP 12 dla UCPT. Odporność na uderzenia IK 08 (IK 07 dla obudowy z drzwiami przeszklonymi UCPT).

Zatwierdzenia: CE, GOST. Atesty CSA i cULus_UL dotyczą wyłącznie obudów z drzwiami pełnymi. W celu uzyskania informacji o innych atestach należy skontaktować się z działem sprzedaży firmy nVent HOFFMAN.

Wykończenie: RAL 7035, fabrycznie lakierowany surowiec.

Dostawa: Obudowa z drzwiami, śruby do montażu płyty montażowej oraz samoprzylepna taśma przeciwdeszczowa.


Uwaga: Modele UCP320, UCP430 i UCP540 dostarczane są z drzwiami wewnątrz opakowania, do samodzielnego montażu.

Grubość korpusu:	3mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Poliester
Kod koloru:	RAL 7035

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Typ drzwi	Liczba zatrzasków	Masa
UCPT860	835mm	635mm	300mm	Przezroczysty	3	15kg
UCP430	415mm	315mm	170mm	Bez powłoki ochronnej	1	3.9kg
UCP540	515mm	415mm	230mm	Bez powłoki ochronnej	3	6.9kg
UCPT750	735mm	535mm	270mm	Przezroczysty	3	11.8kg
UCP640	615mm	415mm	230mm	Bez powłoki ochronnej	3	7kg
UCP320	315mm	215mm	170mm	Bez powłoki ochronnej	1	2.8kg
UCP750	735mm	535mm	270mm	Bez powłoki ochronnej	3	11.7kg
UCPT640	615mm	415mm	230mm	Przezroczysty	3	7.3kg
UCP860	835mm	635mm	300mm	Bez powłoki ochronnej	3	14.9kg
UCPT540	515mm	415mm	230mm	Przezroczysty	3	7.1kg
UCPT1080	1035mm	835mm	300mm	Przezroczysty	3	22.3kg
UCP1080	1035mm	835mm	300mm	Bez powłoki ochronnej	3	22.8kg
UCPT430	415mm	315mm	170mm	Przezroczysty	1	3.9kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE