


Poliestrowe kompaktowe obudowy ściennie, UCP / UCPT



Modułowe obudowy naścienne z poliestru serii UDP/UDPT z stopniem ochrony IP 66/IP 54 dostępne od ręki w różnych rozmiarach. Możliwość zamówienia drzwi pełnych lub przeszklonych. Seria odpowiednia do instalacji zewnętrznych narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Dobra szczelność obudów eliminuje problem pyłu i wilgoci wewnątrz obudowy, co oznacza mniej awarii komponentów.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

FUNKCJE

Materiał: Poliester wzmocniony włóknem szklanym. UCPT okno : poliwęglan.

Korpus: Odlew monoblokowy o grubości 3 mm. Cztery otwory do montażu bezpośrednio na ścianie. Bez otworów do płyty dławikowej.

Drzwiczki: Drzwi z oknem lub bez, otwieranie 180°. Modele UCP/UCPT750 i wyżej, dostępne z wspornikiem drzwi ułatwiającym ich zamykanie. szczelność zapewnia wtryskiwana, jednoelementowa uszczelka poliuretanowa.

Zamek: Wkładka dwupiórowa 3 mm, otwieranie pod kątem 90°. W modelach UCP/UCPT540 i wyżej zastosowano trzy punkty ryglowania. Inne typy zamków dostępne osobno.

Odporność na temperaturę: Od -50 °C do 70 °C podczas ciągłej eksploatacji (temperatura maksymalna do 150 °C).

Charakterystyki: Samogaszące i bezhalogenowe. Podwójnie izolowane zgodnie z EN61439-1. Znamionowe napięcie izolacji Ui = 1000 V ac, 1500 V dc.

Zabezpieczenie: IP 66, TYP 4, 4X, 12, 13 dla UCP z wyjątkiem UCP320 oraz UPC430 IP65. IP54 TYP 12 dla UCPT. Odporność na uderzenia IK 08 (IK 07 dla obudowy z drzwiami przeszklonymi UCPT).

Zatwierdzenia: CE, GOST. Atesty CSA i cULus_UL dotyczą wyłącznie obudów z drzwiami pełnymi. W celu uzyskania informacji o innych atestach należy skontaktować się z działem sprzedaży firmy nVent HOFFMAN.

Wykończenie: RAL 7035, fabrycznie lakierowany surowiec.

Dostawa: Obudowa z drzwiami, śruby do montażu płyty montażowej oraz samoprzylepna taśma przeciwdeszczowa.

Uwaga: Modele UCP320, UCP430 i UCP540 dostarczane są z drzwiami wewnątrz opakowania, do samodzielnego montażu.


Materiał:	Poliester
Wykończenie:	Gładki
Kolor:	Jasnoszary
Kod koloru:	RAL 7035

Grubość korpusu: 3mm

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Typ drzwi	Liczba zatrzasków	Masa
UCP1080	1035mm	835mm	300mm	Bez powłoki ochronnej	3	22.8kg
UCP320	315mm	215mm	170mm	Bez powłoki ochronnej	1	2.8kg
UCP430	415mm	315mm	170mm	Bez powłoki ochronnej	1	3.9kg
UCP540	515mm	415mm	230mm	Bez powłoki ochronnej	3	6.9kg
UCP640	615mm	415mm	230mm	Bez powłoki ochronnej	3	7kg
UCP750	735mm	535mm	270mm	Bez powłoki ochronnej	3	11.7kg
UCP860	835mm	635mm	300mm	Bez powłoki ochronnej	3	14.9kg
UCPT1080	1035mm	835mm	300mm	Przezroczysty	3	22.3kg
UCPT430	415mm	315mm	170mm	Przezroczysty	1	3.9kg
UCPT540	515mm	415mm	230mm	Przezroczysty	3	7.1kg
UCPT640	615mm	415mm	230mm	Przezroczysty	3	7.3kg
UCPT750	735mm	535mm	270mm	Przezroczysty	3	11.8kg
UCPT860	835mm	635mm	300mm	Przezroczysty	3	15kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.