


Gniazdo zasilania ze zintegrowanym bezpiecznikiem, LPS

Łatwe do montażu gniazda zasilania, które należy zamontować na szynie DIN, do używania, gdy należy podłączyć wyposażenie zewnętrzne.



NORMY BRANŻOWE

cULus_UL listed

CE

GOST

FUNKCJE

Opis: Gniazdo elektryczne montowane na szynie DIN. Złącze z zaciskiem ciśnieniowym do łatwego i szybkiego kablowania.

Wymiary: 92 mm × 62 mm × 48 mm.

Połączenie: 3 zaciski ciśnieniowe do przewodów linkowych i sztywnych 0.5 – 2.5 mm². Zintegrowany bezpiecznik 6.3, A 5 × 20 mm.

Wykończenie: Jasnoszare.

Materiał: Plastik UL 94 V-0.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.

Kolor: Jasnoszary
Materiał: plastik
Kod koloru: RAL 7035
Wykończenie: Gładki

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Typ gniazda	Masa
LPS10FR	92mm	62mm	48mm	Typ F	120kg
LPS10	92mm	62mm	48mm	SCHUKO	120kg

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Typ gniazda	Masa
LPS10USA	92mm	62mm	48mm	Typ A	120kg
LPS10UK	92mm	62mm	48mm	Typ G	120kg
LPS10CH	92mm	62mm	48mm	Switzerland	120kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE