

Reduktory o szerokości 19 cala, CIWR



Profile mocowane do ramy obudowy w obudowach o szerokości 800 mm na wysokości pełnej lub częściowej w celu montażu profili 19". Możliwość użycia jako profile wzmacniające dla profili pełnych 19", poprzez przymocowanie poziome w środku obudowy.

FUNKCJE

Opis: Używane w celu utworzenia 19" przestrzeni w obudowach 800mm. Pozwala na montaż profili CIP/CIPP na częściowej lub pełnej wysokości i na dowolnej głębokości.

Materiał: Stal ocynkowana 1.5 mm.

Obciążenie maksymalne: Maksymalne obciążenie wynosi 5000N na 2 parach CIWR i 8000N na 3 parach CIWR.

Ilość sztuk w zestawie: 1 para z akcesoriami montażowymi.

Grubość: 2mm
Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Powłoka cynkowana

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Szerokość płyty montażowej	Materiał obudowy
CIWR8196	80mm	800mm	600mm	19mm	Stal miękka
CIWR8198	80mm	800mm	800mm	19mm	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.