

Drzwi boczne, DNS



Drzwi boczne zamontowane w obudowie zapewniają łatwy dostęp do tylnej części komponentów zamontowanych z przodu, gdy dostęp od tyłu nie jest możliwy.

FUNKCJE

Opis: Element zastępujący panel boczny SPM. W celu zapewnienia łatwego dostępu do sprzętu wewnątrz obudowy lub gdy obudowy są połączone tyłami. Wyposażone w standardowy dwupiórowy zamek 3 mm umożliwiający wszystkie opcje ryglowania. Opcjonalna rama do drzwi.

Materiał: Płyta stalowa 2 mm.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkiem.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12 | IK 10.

Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi z ramą montażową.

Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Powłoka proszkowa
Kolor: Jasnoszary
Kod koloru: RAL 7035
Grubość: 2mm

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Rodzina produktów	Materiał obudowy
DNS1805R5	1782mm	493mm	51mm	Wolnostojący	Stal miękka
DNS1806R5	1782mm	593mm	51mm	Wolnostojący	Stal miękka
DNS2005R5	1982mm	493mm	51mm	Wolnostojący	Stal miękka
DNS2006R5	1982mm	593mm	51mm	Wolnostojący	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.