

Panele boczne do obudów podłogowych, PCUP



Dodatkowe miejsce, utworzone przez ramę przedłużającą, jest zamykane za pomocą tych paneli w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony i ograniczenia dostępu do tego obszaru.

FUNKCJE

Opis: Do zakrywania boków dolnej ramy kablowej PCU.
Mocowanie: 4 śruby.

Materiał: Blacha stalowa 1,35 mm.

Wykończenie: Strukturalne malowanie proszkowe RAL 7035.

Ilość sztuk w zestawie: 2 panele z osprzętem montażowym.

Grubość: 1.35mm
Kolor: Jasnoszary
Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Powłoka proszkowa
Kod koloru: RAL 7035

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy
PCUP208R5	200mm	800mm	12mm	Stal miękka
PCUP206R5	200mm	599mm	12mm	Stal miękka
PCUP308R5	300mm	800mm	12mm	Stal miękka
PCUP306R5	300mm	599mm	12mm	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.