

Obudowa z pojedynczymi drzwiami z łagodnej stali, MAS



Seria obudów naściennych z stali miękkiej z pojedynczymi drzwiami z serii MAS o stopniu ochrony IP 66 jest dostępna od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ta seria obudów dobrze sprawdza się w różnego rodzaju zastosowaniach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EMAC Type 4, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKCJE

Korpus: Element składany i zgrzewany liniowo. Cztery otwory o średnicy 8.5 mm do montażu naściennego, przetłocznia o średnicy 20.4 mm i grubości 2 mm zapewniające obieg powietrza wokół tylnej części obudowy.

Otwór płyty przepustu kablowego: Element znajdujący się całkowicie z tyłu obudowy i ułatwiający okablowanie na płycie montażowej.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4, 12 | IK 10. W przypadku instalacji zewnętrznych zalecane jest użycie osłony przeciwdeszczowej, ARF oraz farby poliestrowej 100% wraz z podkładem chroniącym przed korozją. W przypadku zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz pomieszczeń należy wziąć pod uwagę odporność na korozję.

Płyta montażowa: Płyta montażowa jest oznaczona pionowa w odstępach co 10 mm w celu ułatwienia poziomego pozycjonowania urządzeń. W górnej i dolnej części znajdują się otwory ułatwiające mocowanie kabli. Mocowanie na kołki M8 zgrzewane na wcisk z tyłu obudowy. W przypadku rozmiarów 800 mm i powyżej wszystkie krawędzie są wzmacniane przez składanie. Akcesorium AMG umożliwia dostosowanie pozycji płyty montażowej do dowolnej głębokości.

Materiał: Korpus: 1,2 mm stal miękka dla obudów o głębokości 155 mm / 1,4 mm dla obudów o głębokości 210 lub 260 mm / 1,5 mm dla obudów o głębokości 300 lub 400 mm, lub gdy wysokość lub szerokość jest większa lub równa 1000 mm. Płyta dławnicowa: 1,4 mm stal miękka. Drzwi: 1,2 mm stal miękka / 1,5 mm dla obudów o wysokości lub szerokości 500 mm lub większej / 2 mm dla obudów o wysokości lub szerokości 800 mm lub większej. Płyta montażowa: 2 mm stal galwanizowana.

Zamek: Niestandardowy zamek nVent HOFFMAN 3 mm na klucz dwupiórowy, ruchem w zakresie 90° oraz mechanizmem antywibracyjnym. Dwa zamki do obudowy o wysokości od 600 mm do 800 mm. Obudowy o wysokości 1000 mm i większej wyposażone są w system z zasuwnicą trzypunktową. Inne wkładki są dostępne jako akcesoria.

Wykończenie: Strukturalna powłoka proszkowa RAL 7035.

Drzwiczki: Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Kryte demontowalne zawiasy ze sworzniemi niegubnymi. Zawiasy można zamontować z lewej lub z prawej strony. Wewnętrzne kołki spawane M6 do montażu profili drzwiowych MMDP, patrz dostawa. Szczelność zapewnia wtryskiwana, jednoelementowa uszczelka poliuretanowa.

Dostawa: Obudowa z drzwiami i płytą montażową (niedocięzonymi do elementów o numerach katalogowych kończących się znakami PER5). Dla wysokości 600 mm lub większej dwa profile mocowania drzwi MMDP. Płyty przelotowe z uszczelkami, plastikowy dwupiórowy klucz 3 mm i akcesoria montażowe. Metalowy klucz, dla wysokości 1000 mm i większej. Elementy uziemienia.

Kolor: Jasnoszary
Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Powłoka proszkowa
Kod koloru: RAL 7035

SPECYFIKACJE

Table 1/6

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MAS1206030PER5	1200mm	600mm	300mm	Nie		
MAS0504021R5	500mm	400mm	210mm	Tak	470 x 350mm	192mm
MAS0302521R5	300mm	250mm	210mm	Tak	270 x 200mm	192mm
MAS0252515PER5	250mm	250mm	155mm	Nie		
MAS1008040R5	1000mm	800mm	400mm	Tak	970 x 750mm	382mm
MAS1006026PER5	1000mm	600mm	260mm	Nie		
MAS0406021PER5	400mm	600mm	210mm	Nie		
MAS0303015PER5	300mm	300mm	155mm	Nie		
MAS0504026PER5	500mm	400mm	260mm	Nie		
MAS1006026R5	1000mm	600mm	260mm	Tak	970 x 550mm	242mm
MAS0405021R5	400mm	500mm	210mm	Tak	370 x 450mm	192mm
MAS0252015R5	250mm	200mm	155mm	Tak	220 x 150mm	137mm
MAS0405021PER5	400mm	500mm	210mm	Nie		
MAS0303015R5	300mm	300mm	155mm	Tak	270 x 250mm	137mm
MAS0404021R5	400mm	400mm	210mm	Tak	370 x 350mm	192mm
MAS1206030R5	1200mm	600mm	300mm	Tak	1170 x 550mm	282mm
MAS0303021PER5	300mm	300mm	210mm	Nie		
MAS0404021PER5	400mm	400mm	210mm	Nie		
MAS0503021R5	500mm	300mm	210mm	Tak	470 x 250mm	192mm
MAS0302515PER5	300mm	250mm	155mm	Nie		

Table 2/6

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MAS1008030PER5	1000mm	800mm	300mm	Nie		
MAS0504015R5	500mm	400mm	155mm	Tak	470 x 350mm	137mm
MAS0504015PER5	500mm	400mm	155mm	Nie		
MAS1008026R5	1000mm	800mm	260mm	Tak	970 x 750mm	242mm
MAS0302515R5	300mm	250mm	155mm	Tak	270 x 200mm	137mm
MAS1008026PER5	1000mm	800mm	260mm	Nie		
MAS1008030R5	1000mm	800mm	300mm	Tak	970 x 750mm	282mm
MAS0504026R5	500mm	400mm	260mm	Tak	470 x 350mm	242mm
MAS0252515R5	250mm	250mm	155mm	Tak	220 x 200mm	137mm
MAS0504021PER5	500mm	400mm	210mm	Nie		
MAS1006030R5	1000mm	600mm	300mm	Tak	970 x 550mm	282mm
MAS0302521PER5	300mm	250mm	210mm	Nie		
MAS0503021PER5	500mm	300mm	210mm	Nie		
MAS1008040PER5	1000mm	800mm	400mm	Nie		
MAS1006030PER5	1000mm	600mm	300mm	Nie		
MAS0406021R5	400mm	600mm	210mm	Tak	370 x 550mm	192mm
MAS0202015PER5	200mm	200mm	155mm	Nie		
MAS0202015R5	200mm	200mm	155mm	Tak	170 x 150mm	137mm
MAS0504030R5	500mm	400mm	300mm	Tak	470 x 350mm	282mm
MAS1208030R5	1200mm	800mm	300mm	Tak	1170 x 750mm	282mm

Table 3/6

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MAS0403015PER5	400mm	300mm	155mm	Nie		
MAS1208040PER5	1200mm	800mm	400mm	Nie		
MAS0403021PER5	400mm	300mm	210mm	Nie		
MAS0505030R5	500mm	500mm	300mm	Tak	470 x 450mm	282mm
MAS1208030PER5	1200mm	800mm	300mm	Nie		
MAS0304021R5	300mm	400mm	210mm	Tak	270 x 330mm	192mm
MAS0303021R5	300mm	300mm	210mm	Tak	270 x 250mm	192mm
MAS0505030PER5	500mm	500mm	300mm	Nie		
MAS0403021R5	400mm	300mm	210mm	Tak	370 x 250mm	192mm
MAS0304021PER5	300mm	400mm	210mm	Nie		
MAS0505021PER5	500mm	500mm	210mm	Nie		

Numer katalogowy	Wysokość(H)	Szerokość(W)	Głębokość(D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MAS0505021R5	500mm	500mm	210mm	Tak	470 x 450mm	192mm
MAS0352515R5	350mm	250mm	155mm	Tak	320 x 200mm	137mm
MAS1208040R5	1200mm	800mm	400mm	Tak	1170 x 750mm	382mm
MAS0403015R5	400mm	300mm	155mm	Tak	370 x 250mm	137mm
MAS0352515PER5	350mm	250mm	155mm	Nie		
MAS0504030PER5	500mm	400mm	300mm	Nie		
MAS0252015PER5	250mm	200mm	155mm	Nie		
MAS0806040PER5	800mm	600mm	400mm	Nie		
MAS0605030R5	600mm	500mm	300mm	Tak	570 x 450mm	282mm

Table 4/6

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MAS0804030R5	800mm	400mm	300mm	Tak	770 x 350mm	282mm
MAS0605030PER5	600mm	500mm	300mm	Nie		
MAS0806021R5	800mm	600mm	210mm	Tak	770 x 550mm	192mm
MAS0605026R5	600mm	500mm	260mm	Tak	570 x 450mm	242mm
MAS0806030R5	800mm	600mm	300mm	Tak	770 x 550mm	282mm
MAS0806026PER5	800mm	600mm	260mm	Nie		
MAS0605026PER5	600mm	500mm	260mm	Nie		
MAS0605021R5	600mm	500mm	210mm	Tak	570 x 450mm	192mm
MAS0806030PER5	800mm	600mm	300mm	Nie		
MAS0606040R5	600mm	600mm	400mm	Tak	570 x 550mm	382mm
MAS0808030PER5	800mm	800mm	300mm	Nie		
MAS0705021PER5	700mm	500mm	210mm	Nie		
MAS0705021R5	700mm	500mm	210mm	Tak	670 x 450mm	192mm
MAS0808030R5	800mm	800mm	300mm	Tak	770 x 750mm	282mm
MAS0608030R5	600mm	800mm	300mm	Tak	570 x 750mm	282mm
MAS0705026PER5	700mm	500mm	260mm	Nie		
MAS0806026R5	800mm	600mm	260mm	Tak	770 x 550mm	242mm
MAS0808040PER5	800mm	800mm	400mm	Nie		
MAS0608030PER5	600mm	800mm	300mm	Nie		
MAS0808021R5	800mm	800mm	210mm	Tak	770 x 750mm	192mm

Table 5/6


Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MAS0606021PER5	600mm	600mm	210mm	Nie		
MAS0606040PER5	600mm	600mm	400mm	Nie		
MAS0705026R5	700mm	500mm	260mm	Tak	670 x 450mm	242mm
MAS0804030PER5	800mm	400mm	300mm	Nie		
MAS0606030R5	600mm	600mm	300mm	Tak	570 x 550mm	282mm
MAS0808040R5	800mm	800mm	400mm	Tak	770 x 750mm	382mm
MAS0808021PER5	800mm	800mm	210mm	Nie		
MAS0606030PER5	600mm	600mm	300mm	Nie		
MAS0606021R5	600mm	600mm	210mm	Tak	570 x 550mm	192mm
MAS0806040R5	800mm	600mm	400mm	Tak	770 x 550mm	382mm
MAS0806021PER5	800mm	600mm	210mm	Nie		
MAS0604015PER5	600mm	400mm	155mm	Nie		
MAS0605015PER5	600mm	500mm	155mm	Nie		
MAS0605015R5	600mm	500mm	155mm	Tak	570 x 450mm	137mm
MAS0605021PER5	600mm	500mm	210mm	Nie		
MAS0604015R5	600mm	400mm	155mm	Tak	570 x 350mm	137mm
MAS0604021PER5	600mm	400mm	210mm	Nie		
MAS0604021R5	600mm	400mm	210mm	Tak	570 x 350mm	192mm
MAS0604030R5	600mm	400mm	300mm	Tak	570 x 350mm	282mm
MAS0604026PER5	600mm	400mm	260mm	Nie		

Table 6/6

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Płyta montażowa w zestawie	Rozmiar panelu	Maks. głębokość montażu
MAS0604030PER5	600mm	400mm	300mm	Nie		
MAS0604026R5	600mm	400mm	260mm	Tak	570 x 350mm	242mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

* Obudowy o wysokości 1000 mm i wyższe są wyposażone w trzypunktowy system zasuw.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE