


Obudowa jednodrzwiowa ze stali nierdzewnej, EKSS



Kompaktowe obudowy stojące z stali nierdzewnej z pojedynczymi drzwiami z serii EKSS o stopniu ochrony IP 66, dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Ta seria obudów sprawdza się doskonale prawie w każdym środowisku, w zależności od stopnia ochrony.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

FUNKCJE

Materiał: Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana AISI 304 / AISI 316L. Korpus i zdejmowany panel tylny: 1.5 mm. Drzwi: 2 mm. Płyta dolna: 1.5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm.

Korpus: Jednoczęściowy korpus obudowy. Zintegrowane profile z otworami umożliwiają regulację głębokości montażu płyty montażowej.

Drzwiczki: Do montażu powierzchniowego, z 4 zawiasami, możliwość otwierania w lewo lub w prawo. W zestawie rama drzwi o rozstawie otworów 25 mm oraz kołki uziemienia.

Panel tylny: Montaż na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych.

Zamek: Zamek zewnętrzny z czterema punktami ryglowania. Standardowo montowana wkładka dwupiórowa 3 mm. Standardowe wkładki, bębny, uchwyty uchylne i uchwyty sztorcowe dostępne są jako akcesoria.

Płyty dolne: Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniającą maksymalne uszczelnienie.

Płyta montażowa: Składana i wsuwana. Regulacja głębokości w co 25 mm. Płyta montażowa jest podczas dostawy przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy.

Uziemienie: Drzwi są wyposażone w osobne, zgrzewane kołki uziemienia. Ramę można podłączyć do uziemienia przy użyciu ECF.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10.

Dostawa: Jednoczęściowy korpus z zamontowanymi drzwiami, płytą dolną i płytą montażową, w zestawie kołki uziemienia drzwi. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością obudowy. Płyta montażowa przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy. Całe opakowanie nadaje się do recyklingu.

Bottom plates: One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing

Mounting plate: Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm with the MPD02 accessory; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging

Earthing: Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF

Delivery: One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging; all the packing material is recyclable


Wykończenie: Powierzchnia szczotkowana

Grubość korpusu: 1.5mm

Grubość drzwi: 2mm

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Materiał	Rozmiar panelu	Masa
EKSS14084	1400mm	800mm	400mm	Stal nierdzewna 304	1294 x 694mm	89kg
EKSS14084-316	1400mm	800mm	400mm	Stal nierdzewna 316L	1294 x 694mm	89kg
EKSS16064	1600mm	600mm	400mm	Stal nierdzewna 304	1494 x 494mm	84kg
EKSS16064-316	1600mm	600mm	400mm	Stal nierdzewna 316L	1494 x 494mm	84kg
EKSS16084	1600mm	800mm	400mm	Stal nierdzewna 304	1494 x 694mm	102kg
EKSS16084-316	1600mm	800mm	400mm	Stal nierdzewna 316L	1494 x 694mm	102kg
EKSS16104	1600mm	1000mm	400mm	Stal nierdzewna 304	1494 x 894mm	123kg
EKSS16104-316	1600mm	1000mm	400mm	Stal nierdzewna 316L	1494 x 894mm	123kg
EKSS18064	1800mm	600mm	400mm	Stal nierdzewna 304	1694 x 494mm	97kg
EKSS18064-316	1800mm	600mm	400mm	Stal nierdzewna 316L	1694 x 494mm	97kg
EKSS18084	1800mm	800mm	400mm	Stal nierdzewna 304	1694 x 694mm	117kg
EKSS18084-316	1800mm	800mm	400mm	Stal nierdzewna 316L	1694 x 694mm	117kg
EKSS18104	1800mm	1000mm	400mm	Stal nierdzewna 304	1694 x 894mm	138kg
EKSS18104-316	1800mm	1000mm	400mm	Stal nierdzewna 316L	1694 x 894mm	138kg
EKSS20084	2000mm	800mm	400mm	Stal nierdzewna 304	1894 x 694mm	127kg
EKSS20084-316	2000mm	800mm	400mm	Stal nierdzewna 316L	1894 x 694mm	127kg
EKSS20104	2000mm	1000mm	400mm	Stal nierdzewna 304	1894 x 894mm	152kg
EKSS20104-316	2000mm	1000mm	400mm	Stal nierdzewna 316L	1894 x 894mm	152kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

