


# Obudowa jednodrzwiowa ze stali nierdzewnej, EKSS



Kompaktowe obudowy stojące z stali nierdzewnej z pojedynczymi drzwiami z serii EKSS o stopniu ochrony IP 66, dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Ta seria obudów sprawdza się doskonale prawie w każdym środowisku, w zależności od stopnia ochrony.

## NORMY BRANŻOWE

cULus\_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

## FUNKCJE

**Materiał:** Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana AISI 304 / AISI 316L. Korpus i zdejmowany panel tylny: 1.5 mm. Drzwi: 2 mm. Płyta dolna: 1.5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm.

**Korpus:** Jednoczęściowy korpus obudowy. Zintegrowane profile z otworami umożliwiają regulację głębokości montażu płyty montażowej.

**Drzwiczki:** Do montażu powierzchniowego, z 4 zawiasami, możliwość otwierania w lewo lub w prawo. W zestawie rama drzwi o rozstawie otworów 25 mm oraz kołki uziemienia.

**Panel tylny:** Montaż na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych.

**Zamek:** Zamek zewnętrzny z czterema punktami ryglowania. Standardowo montowana wkładka dwupiórowa 3 mm. Standardowe wkładki, bębni, uchwyty uchylne i uchwyty sztorcowe dostępne są jako akcesoria.

**Płyty dolne:** Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniającą maksymalne uszczelnienie.

**Płyta montażowa:** Składana i wsuwana. Regulacja głębokości w co 25 mm. Płyta montażowa jest podczas dostawy przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy.

**Uziemienie:** Drzwi są wyposażone w osobne, zgrzewane kołki uziemienia. Ramę można podłączyć do uziemienia przy użyciu ECF.

**Wykończenie:** Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

**Zabezpieczenie:** Zgodność z IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10.

**Dostawa:** Jednoczęściowy korpus z zamontowanymi drzwiami, płytą dolną i płytą montażową, w zestawie kołki uziemienia drzwi. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością obudowy. Płyta montażowa przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy. Całe opakowanie nadaje się do recyklingu.

**Bottom plates:** One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing

Mounting plate: Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm with the MPD02 accessory; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging


Earthing: Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF

Delivery: One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging; all the packing material is recyclable

**Grubość korpusu:** 1.5mm  
**Grubość drzwi:** 2mm  
**Wykończenie:** Powierzchnia szorstkowana

## SPECYFIKACJE

| Numer katalogowy | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Głębokość (D) | Materiał             | Rozmiar panelu | Masa  |
|------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|-------|
| EKSS18064        | 1800mm       | 600mm         | 400mm         | Stal nierdzewna 304  | 1694 x 494mm   | 97kg  |
| EKSS16064-316    | 1600mm       | 600mm         | 400mm         | Stal nierdzewna 316L | 1494 x 494mm   | 84kg  |
| EKSS18104        | 1800mm       | 1000mm        | 400mm         | Stal nierdzewna 304  | 1694 x 894mm   | 138kg |
| EKSS16084        | 1600mm       | 800mm         | 400mm         | Stal nierdzewna 304  | 1494 x 694mm   | 102kg |
| EKSS18104-316    | 1800mm       | 1000mm        | 400mm         | Stal nierdzewna 316L | 1694 x 894mm   | 138kg |
| EKSS16064        | 1600mm       | 600mm         | 400mm         | Stal nierdzewna 304  | 1494 x 494mm   | 84kg  |
| EKSS18084-316    | 1800mm       | 800mm         | 400mm         | Stal nierdzewna 316L | 1694 x 694mm   | 117kg |
| EKSS16084-316    | 1600mm       | 800mm         | 400mm         | Stal nierdzewna 316L | 1494 x 694mm   | 102kg |
| EKSS20084        | 2000mm       | 800mm         | 400mm         | Stal nierdzewna 304  | 1894 x 694mm   | 127kg |
| EKSS18084        | 1800mm       | 800mm         | 400mm         | Stal nierdzewna 304  | 1694 x 694mm   | 117kg |
| EKSS16104        | 1600mm       | 1000mm        | 400mm         | Stal nierdzewna 304  | 1494 x 894mm   | 123kg |
| EKSS14084-316    | 1400mm       | 800mm         | 400mm         | Stal nierdzewna 316L | 1294 x 694mm   | 89kg  |
| EKSS20084-316    | 2000mm       | 800mm         | 400mm         | Stal nierdzewna 316L | 1894 x 694mm   | 127kg |
| EKSS20104        | 2000mm       | 1000mm        | 400mm         | Stal nierdzewna 304  | 1894 x 894mm   | 152kg |
| EKSS18064-316    | 1800mm       | 600mm         | 400mm         | Stal nierdzewna 316L | 1694 x 494mm   | 97kg  |
| EKSS20104-316    | 2000mm       | 1000mm        | 400mm         | Stal nierdzewna 316L | 1894 x 894mm   | 152kg |
| EKSS16104-316    | 1600mm       | 1000mm        | 400mm         | Stal nierdzewna 316L | 1494 x 894mm   | 123kg |
| EKSS14084        | 1400mm       | 800mm         | 400mm         | Stal nierdzewna 304  | 1294 x 694mm   | 89kg  |



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE