

Skrzynka zaciskowa z miękkiej stali, STB



Skrzynki zaciskowe STB z stali miękkiej, zapewniają stopień ochrony IP 66, dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Skrzynki STB dostosowane są do wymagających środowisk pomieszczeń. Wnętrze odporne na wodę i pył, co eliminuje ryzyko awarii komponentów i niepotrzebnych przestojów.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

FUNKCJE

Materiał: Stal miękka 1,2 mm.

Korpus: Zagięty i zgrzewany liniowo. Cztery otwory o średnicy 8,5 mm do montażu na ścianie. Cztery kołki M6 x 13 do montażu profili dolnych/płyty montażowej.

Uszczelka: Szczelność zapewnia jednoelementowa uszczelka poliuretanowa, wtryskiwana.

Uziemienie: Kołki uziemiające M8 x 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.

Zabezpieczenie: IP 66 | TYP 4, 12 | IK 08.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo

Dostawa: Korpus, pokrywa, śruby do pokrywy, śruby mocujące, zaślepki do pokrywy i osprzęt uziemiający.

Grubość korpusu:	1.2mm
Grubość drzwi:	1.2mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Masa
STB151508	150mm	150mm	80mm	1.2kg
STB205012	200mm	500mm	120mm	4.3kg
STB406012	400mm	600mm	120mm	8.2kg
STB203008	200mm	300mm	80mm	2.4kg
STB305012	300mm	500mm	120mm	5.7kg
STB303008	300mm	300mm	80mm	3.3kg
STB151512	150mm	150mm	120mm	1.4kg
STB153008	150mm	300mm	80mm	2kg
STB206012	200mm	600mm	120mm	5kg
STB303012	300mm	300mm	120mm	3.7kg
STB202012	200mm	200mm	120mm	2.1kg
STB204008	200mm	400mm	80mm	3kg
STB203012	200mm	300mm	120mm	2.9kg
STB404012	400mm	400mm	120mm	6.1kg
STB202008	200mm	200mm	80mm	1.8kg
STB306012	300mm	600mm	120mm	6.7kg
STB208012	200mm	800mm	120mm	6.6kg
STB408012	400mm	800mm	120mm	10.5kg
STB304012	300mm	400mm	120mm	4.7kg
STB204012	200mm	400mm	120mm	3.5kg

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Masa
STB153012	150mm	300mm	120mm	2.3kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Panel sold separately.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE