

Skrzynka zaciskowa ze stali nierdzewnej, SSTB



Skrzynki zaciskowe z stali nierdzewnej z serii SSTB, zapewniające stopień ochrony IP 66, dostępne są od ręki w wielu różnych rozmiarach. Dzięki odporności na korozję skrzynki SSTB są przystosowane do montażu wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Wnętrze skrzynki chronione jest przed dostępem wody i kurzu, co eliminuje ryzyko awarii komponentów, a przez to niepożądanych przestojów.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

FUNKCJE

Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304L / AISI 316L (na zamówienie). Korpus: 1 mm. Pokrywa: 1,5 mm.

Korpus: Gięty i spawany. Cztery kołki M6 x 13 do montażu profilu dolnego/płyty montażowej. W celu ułatwienia instalacji każdy tylny narożnik obudowy jest oznaczony laserowo, aby precyzyjnie wskazać miejsce wiercenia otworów i mocowania wsporników do montażu ściennego AWS.

Uszczelka: Szczelność zapewnia wtryskiwana uszczelka poliuretanowa lub wtryskiwana uszczelka silikonowa.

Uziemienie: Kołki uziemiające M8 x 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.

Zabezpieczenie: IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 08.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Dostawa: Korpus, pokrywa, śruby pokrywy, śruby mocujące, zaślepki pokrywy i osprzęt uziemiający.

Wykończenie:	Powierzchnia szczotkowana
Grubość korpusu:	1mm
Grubość drzwi:	1.5mm

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Typ uszczelki	Materiał	Masa
SSTB151508	150mm	150mm	80mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	1.1kg

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Typ uszczelki	Materiał	Masa
SSTB151508-316	150mm	150mm	80mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	1.1kg
SSTB151512	150mm	150mm	120mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	1.3kg
SSTB151512-316	150mm	150mm	120mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	1.3kg
SSTB153008	150mm	300mm	80mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	1.9kg
SSTB153008-316	150mm	300mm	80mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	1.8kg
SSTB153012	150mm	300mm	120mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	2.2kg
SSTB153012-316	150mm	300mm	120mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	2.15kg
SSTB202008	200mm	200mm	80mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	1.7kg
SSTB202008-316	200mm	200mm	80mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	1.65kg
SSTB202012	200mm	200mm	120mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	2kg
SSTB202012-316	200mm	200mm	120mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	1.9kg
SSTB203008	200mm	300mm	80mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	2.3kg
SSTB203008-316	200mm	300mm	80mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	2.25kg
SSTB203012	200mm	300mm	120mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	2.7kg
SSTB203012-316	200mm	300mm	120mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	2.55kg
SSTB204008	200mm	400mm	80mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	2.9kg
SSTB204008-316	200mm	400mm	80mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	2.8kg
SSTB204012	200mm	400mm	120mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	3.3kg
SSTB204012-316	200mm	400mm	120mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	3.15kg

Table 2/3


Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Typ uszczelki	Materiał	Masa
SSTB205012	200mm	500mm	120mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	4.1kg
SSTB205012-316	200mm	500mm	120mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	3.9kg
SSTB206012	200mm	600mm	120mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	4.8kg
SSTB206012-316	200mm	600mm	120mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	4.55kg
SSTB208012	200mm	800mm	120mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	6.2kg
SSTB208012-316	200mm	800mm	120mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	5.9kg
SSTB303008	300mm	300mm	80mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	3.2kg
SSTB303008-316	300mm	300mm	80mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	3.05kg
SSTB303012	300mm	300mm	120mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	3.6kg
SSTB303012-316	300mm	300mm	120mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	3.45kg
SSTB304012	300mm	400mm	120mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	4.5kg
SSTB304012-316	300mm	400mm	120mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	4.3kg
SSTB305012	300mm	500mm	120mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	5.4kg
SSTB305012-316	300mm	500mm	120mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	5.1kg
SSTB306012	300mm	600mm	120mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	6.4kg

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Typ uszczelki	Materiał	Masa
SSTB306012-316	300mm	600mm	120mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	6.1kg
SSTB404012	400mm	400mm	120mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	5.8kg
SSTB404012-316	400mm	400mm	120mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	5.4kg
SSTB406012	400mm	600mm	120mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	8.1kg
SSTB406012-316	400mm	600mm	120mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	7.55kg

Table 3/3

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Typ uszczelki	Materiał	Masa
SSTB408012	400mm	800mm	120mm	Poliuretan	Stal nierdzewna 304	10.3kg
SSTB408012-316	400mm	800mm	120mm	Silikon	Stal nierdzewna 316	9.7kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.