

Profile przesuwne poprzeczne, MTS



W pełni wyposażona płyta montażowa z możliwością wsuwania z boku obudowy. Montaż za pomocą profili U.

FUNKCJE

Opis: Do stosowania podczas instalowania szerokiej płyty montażowej. Regulacja głębokości skokowo co 25 mm. Zgodność z rolkami MTS01W.

Ilość sztuk w zestawie: 2 profile z akcesoriami montażowymi.

Materiał: Stal ocynkowana 3 mm.

Materiał: Stal miękka
Wykończenie: Powłoka cynkowana
Grubość: 3mm

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba rolek	Materiał obudowy
MTS800	52mm	800mm	68mm	3 min	Stal miękka
MTS1000	52mm	1000mm	68mm	4 min	Stal miękka
MTS1200	52mm	1200mm	68mm	5 min	Stal miękka
MTS1600	52mm	1600mm	68mm	7 min	Stal miękka
MTS500	52mm	500mm	68mm	2 min	Stal miękka
MTS600	52mm	600mm	68mm	3 min	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.