

Drzwi okienne, ADT



Komponenty elektryczne można oglądać przy zamkniętych drzwiach, co chroni je przed dostępem nieupoważnionego personelu do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy oraz przed wnikaniem obcych ciał stałych i szkodliwymi skutkami wnikania wody.

FUNKCJE

Opis: Zamiennik standardowych drzwi, umożliwia bezproblemową kontrolę komponentów zainstalowanych wewnątrz obudowy. Zamki są wymienne z wszystkimi standardowymi zamkami nVent HOFFMAN.

Materiał: Stal miękka 1,2 mm / 1,5 mm w przypadku obudów o wysokości lub szerokości 500 mm lub powyżej / 2 mm w przypadku obudów o wysokości lub szerokości 800 mm lub powyżej oraz przezroczyste szkło akrylowe 3 mm.

Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55, IK 07.

Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi.

Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Grubość	Liczba zatrzasków	Rozmiar okna
ADT06040R5	595mm	394mm	15mm	1.5mm	2	459 x 243mm
ADT12060R5	1195mm	595mm	15mm	2mm	1	1059 x 427mm
ADT04030R5	395mm	294mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADT06060R5	595mm	595mm	15mm	1.5mm	2	459 x 443mm
ADT10080R5	995mm	795mm	15mm	2mm	1	859 x 627mm
ADT04040R5	395mm	394mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADT03030R5	295mm	294mm	15mm	1.2mm	1	159 x 143mm
ADT06050R5	595mm	495mm	15mm	1.5mm	2	459 x 343mm
ADT12080R5	1195mm	795mm	15mm	2mm	1	1059 x 627mm

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Grubość	Liczba zatrzasków	Rozmiar okna
ADT07050R5	695mm	495mm	15mm	1.5mm	2	559 x 343mm
ADT05030R5	495mm	294mm	15mm	1.5mm	1	359 x 143mm
ADT05040R5	495mm	394mm	15mm	1.5mm	1	359 x 243mm
ADT10060R5	995mm	595mm	15mm	2mm	1	859 x 427mm
ADT08060R5	795mm	595mm	15mm	2mm	2	659 x 443mm
ADT03025R5	295mm	245mm	15mm	1.2mm	1	159 x 93mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

* Zasuwnica z 3 punktami ryglującymi Element nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE