

A12 Złącze standardowe, zmodyfikowane



This coupler is modified to specifically meet the requirements of the Sellafield Engineering Standard ES_0_3110, CARES Appendix TA1-C, Class B and CARES Appendix TA1-C, Class A (when combined with nVent LENTON Plus)

FUNKCJE

Szybki i prosty montaż

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Wersja projektu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Średnica (Ø)	Długość (L)
EL50TA12X0285N	Stal	Bez powłoki ochronnej	Na całym świecie (materiały dostępne globalnie)	50 mm	70 mm	285mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Głębokość szyny (BD)	Odstęp między szynami (BG)	Masa urządzenia	Liczba opakowań
EL50TA12X0285N	70mm	145mm	6.27 kg	3

Zaprojektowane w celu spełnienia wymagań:

AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 typ 1 (określona wydajność 125%);ACI 318 typ 2 (określona wytrzymałość na rozciąganie);ACI 349;ACI 359;AS3600



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE