

Stożkowy plastikowy korek wkręcany CPPS ze stalową nasadką do A12



FUNKCJE

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Steel cap provides added protection from damage

Color coded for the appropriate coupler size

Materiał: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE); Stal

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Średnica (Ø)	Wysokość (H)
EL14CPPS	153620	14 mm			22 mm	15 mm
EL12CPPS	153610	12 mm	#4	10 M.	17 mm	15 mm
EL18CPPS	153640	18 mm			27 mm	15 mm
EL10CPPS	153600	10 mm	#3		17 mm	15 mm
EL16CPPS	153630	16 mm	#5	15 M.	22 mm	15 mm
EL20CPPS	153650	20 mm	#6	20M.	27 mm	15 mm
EL30CPPS	153690	30 mm			37 mm	18 mm
EL50TCPPS	154970	50 mm			64 mm	18 mm
EL28CPPS	153680	28 mm	#9	30M.	37 mm	18 mm
EL25CPPS	153670	25 mm	#8	25 M.	33 mm	18 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Średnica (Ø)	Wysokość (H)
EL40CPPS	153710	40 mm			52 mm	18 mm
EL22CPPS	153660	22 mm	#7		33 mm	18 mm
EL32CPPS	153700	32 mm	#10		42 mm	18 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kolor	Liczba opakowań
EL14CPPS	153620	Zielony	100
EL12CPPS	153610	Czerwony	100
EL18CPPS	153640	Biały	100
EL10CPPS	153600	Żółty	100
EL16CPPS	153630	Czarny	100
EL20CPPS	153650	Żółty	100
EL30CPPS	153690	Biały	100
EL50TCPPS	154970	Czarny	40
EL28CPPS	153680	Czarny	100
EL25CPPS	153670	Czerwony	100
EL40CPPS	153710	Zielony	50
EL22CPPS	153660	Niebieski	100
EL32CPPS	153700	Żółty	100

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE