

Złącze przejścia położenia interloka nVent LENTONA-złącze napełniania



FUNKCJE

Designed to splice different diameter bars

Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Opakowanie	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Średnica 1 (Ø1)
LK1110STHD	Żeliwo	Bez powłoki ochronnej	Standard	36 mm, 32 mm	#11, #10	80 mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Średnica 2 (Ø2)	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	Długość 3 (L3)	Głębokość szyny (BD)	Korpus złącza (CB)
LK1110STHD	62 mm	384 mm	410 mm	251mm	40mm	305mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Masa urządzenia	Liczba opakowań
LK1110STHD	4.59 kg	4

Zaprojektowane w celu spełnienia wymagań:


AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 typ 1 (określona wydajność 125%);ACI 318 typ 2 (określona wytrzymałość na rozciąganie);ACI 349;ACI 359;AS3600

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE