

Złącze nVent LENTON Interlok standardowe do zakańczania, gładkie



FUNKCJE

Designed to splice the same diameter bars

Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

Materiał: Żeliwo
Wykończenie: Bez powłoki ochronnej
Opakowanie: Standard



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Średnica 1 (Ø1)	Średnica 2 (Ø2)
LK5		16 mm	#5	15 M.	65 mm	48 mm
LK16		16 mm	#5	15 M.	59 mm	41 mm
LK11	145605	36 mm	#11	35 M.	80 mm	62 mm
LK7	145585	22 mm	#7		65 mm	48 mm
LK6	145580	20 mm	#6	20M.	65 mm	48 mm
LK8	145590	25 mm	#8	25 M.	68 mm	51 mm
LK20		20 mm	#6	20M.	62 mm	45 mm
LK9	145595	28 mm	#9	30M.	71 mm	54 mm
LK25		25 mm	#8	25 M.	68 mm	51 mm


Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Średnica1 (Ø1)	Średnica2 (Ø2)
LK10	145600	32 mm	#10		76 mm	59 mm
LK12		38 mm			94 mm	70 mm
LK36		36 mm	#11	35 M.	81 mm	62 mm
LKT14	145611	43 mm	#14	45 M.	94 mm	70 mm
LK40		40 mm			94 mm	70 mm

Table 2/2							
Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość 1 (L1)	Długość 2 (L2)	Głębokość szyny (BD)	Masa urządzenia	Liczba opakowań	Certyfikaty
LK5		200 mm	156 mm	22mm	1.98 kg	12	
LK16		201 mm	168 mm	24mm	1.69 kg	110	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK11	145605	305 mm	251 mm	43mm	3.63 kg	1	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK7	145585	200 mm	156 mm	32mm	1.94 kg	1	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK6	145580	200 mm	156 mm	28mm	1.96 kg	12	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK8	145590	219 mm	178 mm	34mm	2.15 kg	8	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK20		226 mm	178 mm	35mm	1.98 kg	12	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK9	145595	248 mm	203 mm	38mm	2.44 kg	8	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK25		228 mm	178 mm	40mm	2.26 kg	8	
LK10	145600	275 mm	229 mm	40mm	2.84 kg	8	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK12		386 mm	324 mm	44mm	7.14 kg	4	
LK36		313 mm	251 mm	52mm	4.04 kg	8	
LKT14	145611	386 mm	324 mm	56mm	7.26 kg	4	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK40		386 mm	324 mm	57mm	6.33 kg	4	

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE