

Szafka pokładowa

Nadaje się do ciągłych wibracji, wstrząsów, wysokich temperatur i wysokiej wilgotności.

FUNKCJE

Do mobilnych zastosowań kolejowych

Nadaje się do ciągłych wibracji, wstrząsów, wysokich temperatur i wysokiej wilgotności

Nadaje się do podstawek 2, 3 U SNCF (NF F61-005, CF 60-002)

Tylna strona jest wyposażona w standardowe złącza; poprzeczka może być kodowana indywidualnie dla pinów kodujących SNCF

Belka poprzeczna ze zintegrowanym kanałem kablowym

Kilka stojaków można układać w stos lub montować w rzędach

Produkowane w procesie spawania, certyfikowane zgodnie z normą EN 15085 (CL2)

Spawy ze stali nierdzewnej pasywowane, aby zapobiec korozji

Obciążenie statyczne:	25kg
Głębokość:	341.8mm
Typ produktu:	Stojak
Zgodność z:	SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Materiał ramy:	Stal



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość stojaka	Szerokość	Liczba opakowań	Materiał
10170-013	6U	290mm	36HP	252.65mm	1	Stal nierdzewna
10170-017	9U	423.4mm	36HP	252.65mm	1	Stal nierdzewna
10170-012	6U	290mm	84HP	496.4mm	1	Stal nierdzewna
10170-014	3U	156.7mm	84HP	496.4mm	1	Stal nierdzewna
10170-016	9U	423.4mm	84HP	496.4mm	1	Stal nierdzewna
10170-015	3U	156.7mm	36HP	252.65mm	1	Stal nierdzewna

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.