


Śruba kołnierzowa, wgłębienie krzyżowe/rowkowe



Integrated load spreading, replaces separate washer.
Improved joint consistency (less variation from washer misalignment) Better vibration resistance, especially with serrated collars

FUNKCJE

For assembly of partial width front panels and plug-in units

For EuropacPRO and RatiopacPRO

Cross Recess / Slotted combines advantages of both imprints: it offers a high level of torque to achieve quick and easy installation and enhances rotational leverage. It is convenient to use while offering universal tool compatibility.

Typ produktu: Wkręt
Typ: Wkręt



SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Średnica	Długość	Materiał	Wykończenie	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu
21101-101		12.3mm	Stal	Niklowany	100	M2,5
21101-906		12.3mm	Stal nierdzewna		100	M2,5
21101-102		12.3mm	Stal	Zinc Plated, Black	100	M2,5
21101-323		11mm			100	M2,5
21102-026	2.5mm	12.3mm	Stal	Niklowany	100	M2,5

Table 2/3

Numer katalogowy	Głębokość	Wysokość	Szerokość	Współpracuje z	Długość gwintu	Typ gwintu
21101-101	14.3mm	5mm	5mm	Panele przednie	12.3mm	Metryczne
21101-906				Panele przednie	12.3mm	
21101-102	14.3mm	5mm	5mm	Panele przednie	12.3mm	Metryczne
21101-323				Panele przednie		
21102-026				Moduł wtykowy typu ramowego, Kasety	3mm	

Table 3/3

Numer katalogowy	Moment obrotowy	Certyfikaty
21101-101	0.3N·m	RoHS
21101-906	0.3N·m	RoHS
21101-102	0.3N·m	RoHS
21101-323	0.3N·m	
21102-026	0.3N·m	

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.